

Canaleta Pasacables Sólido con Cinta Adhesiva y Cubierta, 19mm de Ancho x 13mm de Alto - 1,8m de Longitud, Kit de PVC para Ocultar Cableado - Conducto de Cables de Pared, UL

ID del Producto: CBMOWD2013



Esta canaleta de 1,8 m de longitud para la gestión de cableado guía los cables de su oficina o sala de servidores, al tiempo que los oculta con el fin de crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado, protege los cables contra daños, mientras que los enruta de forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 13 mm de alto x 19 mm de ancho. La canaleta también tiene un diseño duradero de una pieza que se abre por un lado, permitiéndole adicionar o retirar cables fácilmente sin la molestia de quitar la cubierta/tapa del conducto.

Con un respaldo adhesivo, la canaleta para cables puede ser instalada simplemente despegando el respaldo protector y pegándola en el lugar que desee, en cualquier superficie, incluyendo madera, panel yeso, vidrio o mampostería.

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0..

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

Características

- **ORGANIZA Y ENRUTA LOS CABLES DE FORMA PROFESIONAL:** Canalización de cables con un sólido diseño cerrado para proteger los cables de los daños/polvo/residuos y enrutarlos de forma ordenada en su oficina o sala de servidores
- **FORTALEZA INDUSTRIAL:** Fabricado con PVC resistente a la deformación y autoextinguible, este ocultacables de red/energía es resistente al fuego con clasificación M1 NF y punto de reblandecimiento Vicat de 186F (86C); con clasificación UL/94V-0
- **DISEÑO FLEXIBLE:** Añada o quite fácilmente cables a su tendido con el sencillo mecanismo de cierre de la cubierta / Péguelo a cualquier superficie utilizando la cinta adhesiva adjunta o perforando agujeros a través de la base
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Longitud: 1,83m | Altura: 14mm | Ancho total: 20mm | RoHS
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años; Este kit de cubiertas para cables de montaje en superficie está respaldado durante 2 años por StarTech.com, incluyendo soporte técnico gratuito 24/5

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Características especiales: Diseño de una sola pieza Reverso adhesivo

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	PVC
Longitud del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Ancho del Producto	72.0 in [183.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	6.7 oz [190.9 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	0.8 in [2.0 cm]
Ancho de la Caja	6.0 ft [1.8 m]
Altura de la Caja	0.5 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.3 oz [208.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Canaleta para cables
---------------------	--------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.