

Canaleta Pasacables Sólido con Cinta Adhesiva y Cubierta, 19mm de Ancho x 13mm de Alto - 1,8m de Longitud, Kit de PVC para Ocultar Cableado - Conducto de Cables de Pared, UL

ID del Producto: CBMOWD2013



Esta canaleta de 1,8 m de longitud para la gestión de cableado guía los cables de su oficina o sala de servidores, al tiempo que los oculta con el fin de crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado, protege los cables contra daños, mientras que los enruta de forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 13 mm de alto x 19 mm de ancho. La canaleta también tiene un diseño duradero de una pieza que se abre por un lado, permitiéndole adicionar o retirar cables fácilmente sin la molestia de quitar la cubierta/tapa del conducto.

Con un respaldo adhesivo, la canaleta para cables puede ser instalada simplemente despegando el respaldo protector y pegándola en el lugar que desee, en cualquier superficie, incluyendo madera, panel yeso, vidrio o mampostería.

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0..

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad







Aplicaciones



• Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

Características

- ORGANIZA Y ENRUTA LOS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: Canalización de cables con un sólido diseño cerrado para proteger los cables de los daños/polvo/residuos y enrutarlos de forma ordenada en su oficina o sala de servidores
- FORTALEZA INDUSTRIAL: Fabricado con PVC resistente a la deformación y autoextinguible, este ocultacables de red/energía es resistente al fuego con clasificación M1 NF y punto de reblandecimiento Vicat de 186F (86C); con clasificación UL/94V-0
- DISEÑO FLEXIBLE: Añada o quite fácilmente cables a su tendido con el sencillo mecanismo de cierre de la cubierta / Péguelo a cualquier superficie utilizando la cinta adhesiva adjunta o perforando agujeros a través de la base
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 1,83m | Altura: 14mm | Ancho total: 20mm | RoHS
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años; Este kit de cubiertas para cables de montaje en superficie está respaldado durante 2 años por StarTech.com, incluyendo soporte técnico gratuito 24/5

Rendimiento		
	Política de Garantía	2 Years
	Especificaciones Generales	Características especiales: Diseño de una sola pieza < br/> Reverso adhesivo
Características Físicas		
	Color	Blanco
	Tipo de Gabinete	PVC
	Longitud del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Ancho del Producto	72.0 in [183.0 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	6.7 oz [190.9 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1



Longitud de la Caja 0.8 in [2.0 cm]

Ancho de la Caja 6.0 ft [1.8 m]

Altura de la Caja 0.5 in [1.4 cm]

Peso (de la Caja) del 7.3 oz [208.0 g]

Envío

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja 1 - Canaleta para cables

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

st La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.