

Chemin de Câbles PVC Robuste avec Couvercle et Ruban Adhésif - 45mm W x 27mm H  
- Longueur 2m - Passe Câble pour Câbles Réseaux/Électriques - Goulettes pour Câbles  
Muraux, Homologué UL

Nº de produit: CBMOWD4527



Ce chemin de câbles de 1,8m de long permet de faire passer les câbles dans votre bureau ou votre salle de serveurs, tout en les dissimulant pour créer un aspect ordonné et professionnel.

Protection contre les dommages et acheminement des câbles dans votre bureau/salle serveurs grâce au passe câble. Le chemin de câbles est de 27mm x 45mm. Le chemin de câbles est également d'une conception monobloc durable. S'ouvrant d'un côté, elle permet d'ajouter ou de retirer facilement un câble sans avoir à retirer le couvercle de la goulotte.

Grâce au support adhésif, la goulotte peut être installé sur n'importe quelle surface comme le bois, les cloisons sèches, le verre ou la maçonnerie en décollant le film protecteur et en le collant à l'endroit désiré.

Fabriqué en PVC auto-extinguible, robuste et résistant à la déformation, ce cache-câble réseau/alimentation est classé M1 NF, résistant au feu avec un point de ramollissement Vicat de 186F° (86C°) et classé UL/94V-0.

Ce chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Protège les câbles des dommages tout en les acheminant proprement dans votre bureau ou votre salle de serveurs

## Spécifications techniques

- ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET ACHEMINEMENT DE CÂBLES : La goulotte cache câbles protège les câbles contre les dommages/débris grâce à sa conception fermée. Acheminement facile dans le bureau/salle serveurs
- QUALITÉ INDUSTRIELLE : Fabriqué en PVC robuste, résistant à la déformation et auto-extinguible, ce cache-câble réseau/puissance est classé M1 NF résistant au feu avec un point de ramollissement Vicat de 186F (86C) ; classé UL 94V-0
- CONCEPTION FLEXIBLE : ajoutez ou retirez facilement un câble à vos goulottes grâce au mécanisme simple de verrouillage du couvercle - Fixation sur n'importe quelle surface à l'aide du ruban adhésif joint ou en perçant des trous dans la base
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Longueur : 2m | Hauteur : 27mm | Largeur totale : 45mm - Conduit unique | Point de ramollissement Vicat : 186F°/86C° (testé à 50C°) | Blanc | RoHS
- AVANTAGES STARTECH.COM : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce kit de protection de cordon en surface/système de goulotte de câblage est garanti 2 ans par StarTech.com, support technique gratuit 24/5 à vie

---

### Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Caractéristiques spéciales : conception monobloc support adhésif

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type de boîtier	PVC
Longueur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Largeur du produit	72.0 in [183.0 cm]
Hauteur du produit	1.1 in [2.7 cm]

Poids du produit 1.6 lb [0.7 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	1.8 in [4.5 cm]
Largeur du Colis	6.0 ft [1.8 m]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chemin de câbles
-----------------------	----------------------

---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

