

Stevige Zelfklevende Kabelgoot met Deksel, 45mm B x 27mm H - 2m L, PVC Draadgoot / Muurlijst voor Netwerk- en Voedingskabels, UL Listed

Productcode: CBMOWD4527



Met deze 2m lange kabelgoot met zelfklevende onderkant kunt u de kabels in uw kantoor of serverruimte op een georganiseerde manier aanleggen en aan het zicht onttrekken, wat zorgt voor een professionele uitstraling.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte. De kabelgoot is 27mm hoog x 45mm breed. De kabelgoot heeft ook een duurzaam, eendelig ontwerp dat aan één kant open kan, zodat u een kabel makkelijk kunt plaatsen of wegnemen zonder steeds de afdekplaat van de kabelgoot te moeten verwijderen.

De kabelgoot met plakstrook aan de onderkant kan worden geïnstalleerd door de beschermfolie te verwijderen en deze op de gewenste plaats vast te plakken. Geschikt voor elk oppervlak, waaronder hout, gipsplaat, glas of metselwerk..

Deze goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van zelfdovend, sterk en buigbestendig PVC. De kabelgoot is ook NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86 °C Vicat verwekingspunt en een UL/94V-0 classificatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- **KABELS PROFESSIONEEL ORGANISEREN EN AANLEGGEN:** Deze sterke, gesloten kabelgoot beschermt kabels tegen schade/stof/vuil en zorgt voor een nette aanleg in uw kantoor of serverruimte.
- **INDUSTRIËLE KWALITEIT:** Deze robuuste goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van stevig, buigbestendig, zelfdovend PVC, is NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86°C Vicat verwekingspunt en UL/94V-0 classificatie
- **FLEXIBLE DESIGN:** Plaats of verwijder makkelijk een kabel in of uit de goot met het eenvoudige sluitmechanisme (afsluitklep) / plak de kabelgoot vast aan elk oppervlak m.b.v. de zelfklevende onderkant of boor gaten om de goot vast te schroeven.
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Lengte: 2m | Hoogte: 27mm | Totale breedte: 45mm | Enkelvoudig kanaal | Vicat Verwekingspunt: 86°C (getest tot 50°C) | Wit | RoHS
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze stevige zelfklevende en afgeschermd kabelgoot geniet van een 2-jarige garantie en levenslange gratis 24/5 technische ondersteuning door StarTech.com.

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Speciale kenmerken: Eendelig design Plakstrook aan de achterkant

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	PVC
Lengte product	1.8 in [4.5 cm]
Breedte product	72.0 in [183.0 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.7 cm]
Gewicht product	1.6 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	1.8 in [4.5 cm]
Breedte Verpakking	6.0 ft [1.8 m]
Hoogte Verpakking	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Kabelgoot
-------------	---------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.