

100 Stück Kabelschellen mit Schraubbefestigung - Kleine 5mm Kabelklemmen - R-Typ  
wiederverwendbare Kunststoff Kabelhalterung - Ethernet Kabelmanagement clips -  
UL/94V-2 TAA

Produkt-ID: CBMSDCC1



Diese R-Kabelclips befestigen Kabel an der Wand, um sie zu führen und zu organisieren. 100 weiße Kabelclips sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Diese Elektrokabelclips aus Kunststoff verfügen über eine integrierte 4,8-mm-Montagebohrung, mit der Sie Kabel bei der Montage an einer Wand bündeln können. Sie sind für kleine Kabel mit Durchmesser von bis zu 5 mm geeignet. Sie sind schnell und einfach zu montieren oder zu entfernen, mit einem einzigen Schraubenloch, mit dem das Kabel fixiert und an der Wand befestigt werden kann - perfekt zum Organisieren und Verlegen von Netzwerkkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln bei Ihnen zu Hause oder im Büro.

Diese Kabelclips bestehen aus strapazierfähigem Nylon 66, sind robust und flexibel. Sie sind für -40 bis 85 °C ausgelegt, feuerfest gemäß UL94 V-2 und UL-zugelassen.

Für unterschiedliche Anwendungen bietet StarTech.com eine Auswahl dieser Kabelclips in verschiedenen Größen an:

Klein für Kabeldurchmesser 5 mm (CBMSDNMCC1)

Mittelgroß für Kabeldurchmesser 6,35 mm (CBMSDNMCC2)

Groß für Kabeldurchmesser 7,9 mm (CBMSDNMCC3)

Diese Kabelclips sind TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Sorgen Sie bei der Montage an einer Wand oder der Decke in Ihrem Büro oder Serverraum für eine ordnungsgemäße Kabelführung

## Merkmale

- **100ER PACKUNG KABELKLEMMEN:** Die Kabelschellen halten kleine Kabelbündel mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm und sorgt für Ordnung.
- **ORGANISIEREN UND SICHERN:** Kabelschellen zur Befestigung von Koax, RJ11, Telefon, AV, RJ45, CAT5/CAT6, Ethernet, Netzwerk und USB Kabeln an Sockelleisten, Holzverkleidungen, Trockenbau oder Mauerwerk mit einer Schraube oder einem Nagel
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Wiederverwendbare, verschraubbare Kabelschellen aus hochwertigem, UL-gelistetem Nylon 66 Material, das der Brandklasse UL94 V-2 entspricht; temperaturgeprüft von -40 bis 85 °C; UL-geprüft; RoHS und TAA konform
- **ERHÄLTLICH IN WEITEREN GRÖSSEN:** Mittel (CBMSDNMCC2) für Bündeldurchmesser 6,35 mm; Groß (CBMSDNMCC3) für Bündeldurchmesser 7,9 mm
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, werden diese Kabelschellen für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

---

## Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine Spezifikationen Maximaler Kabeldurchmesser: 5 mm

Mounting Hole Size: 0.19 in [4.8 mm]

---

## Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Gehäusetyp	Nylon 66
Materialien	Eisen und PVC

Produktlänge	0.4 in [1.0 cm]
Produktbreite	0.7 in [1.9 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.7 cm]
Produktgewicht	0.0 oz [0.4 g]

---

**Verpackungsinform  
ationen**

Paketmenge	100
Paketlänge	4.3 in [10.8 cm]
Paketbreite	3.8 in [9.6 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [44.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	100 - Kabelklemmen für Schraubmontage
--------------------	---------------------------------------

---

**Garantieinformatio  
nen**

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

