

100 Attache Câble Boucle à Vis, Collier Serre Câble Petit Faisceau 5mm, Boucle Serre Câble Nylon R-Type, Pince Gestion Câble Ethernet à Visser, Ignifugée UL/94V-2

N° de produit: CBMSDCC1



Ces attache câble boucle à vis de type R fixent les câbles au mur pour les acheminer et les organiser. 100 attache câble blancs sont inclus, ce qui vous assure d'en avoir beaucoup sous la main.

Ces attache câble en plastique comportent un trou de montage intégré de 4,8 mm intégré vous permettant de regrouper les câbles tout en les fixant au mur. Ils maintiennent les petits câbles jusqu'à 5 mm. Ils sont faciles et rapides à installer ou à retirer, avec un seul trou de vis qui fixe le câble et le monte au mur. Ils sont parfaits pour organiser et acheminer câbles réseau, câbles d'alimentation ou autres câbles à votre domicile ou au bureau.

Faites en matériau durable Nylon 66, ces pinces à câbles sont résistantes et flexibles. Ils sont résistants aux températures de -40 à 85C, résistants au feu UL94 V-2 et approuvés par UL.

Pour répondre à différentes applications, StarTech.com propose une sélection de ces serre-câbles en différentes tailles :

Small pour un diamètre de câble de 5 mm (CBMSDCC1).

Medium pour un diamètre de câble de 6,35 mm (CBMSDCC2)

Large pour un diamètre de câble de 7,9 mm (CBMSDCC3)

Ces attache câble sont conformes à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Acheminez les câbles tout en les fixant au mur ou au plafond de votre bureau ou de votre salle de serveurs

## Spécifications techniques

- **LOT DE 100 SERRE-CÂBLES À VIS** : Les serre-câbles de type R maintiennent les petits faisceaux de câbles jusqu'à 5 mm de diamètre, ce qui permet de garder les câbles organisés.
- **ORGANISEZ ET SÉCURISEZ** : Attache câble boucle à vis pour fixer les câbles coaxiaux, téléphoniques RJ11, AV, Ethernet RJ45 CAT5/CAT6, réseau et USB aux plinthes, boiseries, cloisons sèches ou maçonnerie avec une seule vis ou un seul clou.
- **RÉSISTANCE INDUSTRIELLE** : L'attache câble vissable réutilisable est fabriqué en nylon 66, classé UL94 V-2 pour la résistance au feu, résistant aux températures de -40 à 85°C, approuvé par UL, conforme RoHS et TAA.
- **DISPONIBLE DANS D'AUTRES TAILLES** : Medium (CBMSDNMCC2) pour un diamètre de faisceau de 6,35 mm et Large (CBMSDNMCC3) pour un diamètre de faisceau de 7,9 mm.
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : Le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans. Ces serre-câbles sont garantis pendant 2 ans par StarTech.com, y compris une assistance technique multilingue gratuite 24/5 basée en Amérique du Nord.

---

### Performance

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Politique de garantie    | 2 Years                                |
| Spécifications générales | Maximum Cable Diameter: 0.19 in [5 mm] |
|                          | Mounting Hole Size: 0.19 in [4.8 mm]   |

---

### Caractéristiques physiques

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Couleur         | Blanc      |
| Type de boîtier | Nylon 66   |
| Matériaux       | Iron & PVC |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Longueur du produit | 0.4 in [1.0 cm] |
| Largeur du produit  | 0.7 in [1.9 cm] |
| Hauteur du produit  | 0.3 in [0.7 cm] |
| Poids du produit    | 0.0 oz [0.4 g]  |

---

#### Informations d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 100              |
| Longueur du Paquet  | 4.3 in [10.8 cm] |
| Largeur du Colis    | 3.8 in [9.6 cm]  |
| Hauteur du Paquet   | 1.1 in [2.9 cm]  |
| Poids brut          | 1.6 oz [44.0 g]  |

---

#### Contenu du paquet

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 100 - Serre-câbles à montage à vis |
|-----------------------|------------------------------------|

---

#### Informations de garantie

|          |       |
|----------|-------|
| Warranty | 2 ans |
|----------|-------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis