

100 Clip Fermacavo a vite - Supporto per cavo da 5mm - Morsetto riutilizzabile ad R in Nylon - Clip a Vite per cavo Ethernet - Certificazione TAA con classificazione UL/94V

ID prodotto: CBMSDCC1



Questi morsetti fermacavo a R consentono di fissare i cavi alla parete per instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Questi morsetti in plastica per cavi elettrici sono dotati di un foro di montaggio integrato da 4,8 mm che consente di raggruppare i cavi durante il montaggio a parete. Possono contenere cavi di piccole dimensioni fino a 5 mm e sono facili e veloci da installare o rimuovere grazie a un singolo foro che consente di fissare e montare il cavo sulla parete, l'ideale per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi a casa o in ufficio.

Realizzati in robusto nylon 66, questi morsetti fermacavo sono resistenti e flessibili. Possono essere utilizzati a una temperatura nominale compresa tra -40 e 85°C, presentano una resistenza al fuoco UL94 V-2 e sono omologati UL.

Per le varie applicazioni, StarTech.com offre questi morsetti fermacavo in diverse misure:

Formato piccolo per cavi con diametro di 5 mm (CBMSDNMCC1)

Formato medio per cavi con diametro di 6,35 mm (CBMSDNMCC2)

Formato grande per cavi con diametro di 7,9 mm (CBMSDNMCC3)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 100 PEZZI DI GRAFFETTA A VITE FERMACAVI: Questo fermacavo ad R blocca piccoli fasci di cavi fino a 5 mm di diametro, mantenendo i cavi in ordine
- ORDINARE E FISSARE: Questo morsetto a vite consente di bloccare cavi coassiali, telefonici RJ11, AV, Ethernet RJ45 CAT5/CAT6, cavi di rete e USB su battiscopa, finiture in legno, pareti a secco o muratura con una singola vite o un chiodo.
- RESISTENZA INDUSTRIALE: Questo serracavo a vite riutilizzabile è realizzato in resistente materiale Nylon 66 omologato UL94 V-2 - Temperatura nominale da -40 a 85C - Conforme a RoHS e TAA
- DISPONIBILE IN ALTRE MISURE: Medio (CBMSDNMCC2) per fasci da 6,35 mm di diametro. Grande (CBMSDNMCC3) per fasci da 7,9 mm di diametro
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questi clip per il cablaggio dei cavi sono supportati per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Diametro Massimo del Cavo: 5 mm
	Mounting Hole Size: 0.19 in [4.8 mm]

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Materiali	Acciaio e PVC
Lunghezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.4 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	4.3 in [10.8 cm]
Larghezza del Pacco	3.8 in [9.6 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	100 - Morsetti fermacavo con montaggio a vite
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

