

100 Pack Small Schroefbare Kabelklemmen, 5mm Bundel Diameter, Herbruikbare Nylon R-Type Kabelclip/Kabelklem, Ethernet Kabelbeheer, P-Clip Bevestigingsklem, UL/94V-2 Rated, TAA

Productcode: CBMSDCC1



Met deze R-vormige kabelklemmen kunt u kabels stevig en veilig aan de wand bevestigen. De set bevat 100 witte kabelklemmen, zodat u steeds voldoende klemmen bij de hand heeft.

Met deze plastic kabelklemmen met een 4,8 mm montagegat kunt u kabels bundelen en aan een wand bevestigen. Ze zijn geschikt voor kabeldiameters van maximaal 5 mm. Ze kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, verwijderd en opnieuw worden gebruikt via het schroefgat waarmee de klem veilig tegen de wand kan worden bevestigd - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerkkabels, voedingskabels of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze kabelklemmen zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn sterk en flexibel. Ze zijn geschikt voor temperaturen tussen -40 tot 85 °C, hebben een brandbestendigheid van UL94 V-2 en zijn door UL goedgekeurd.

Voor verschillende toepassingen biedt StarTech.com diverse kabelklemmen in verschillende maten:

Klein voor een kabeldiameter tot 5 mm (CBMSDNMCC1)

Middelgroot voor een kabeldiameter tot 6,35 mm (CBMSDNMCC2)

Groot voor een kabeldiameter tot 7,9 mm (CBMSDNMCC3)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig kabels aan een wand of plafond in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- **100 PACK SCHROEFBARE KABELCLIPS:** R-Type kabelklem is geschikt voor kleine kabelbundels met een maximaal diameter van 5mm en zorgt voor een nette kabelorganisatie.
- **VEELZIJDIG GEBRUIK:** Kabelklem om coax-, RJ11 telefoon-, AV-, RJ45 CAT5/CAT6 Ethernet-, netwerk- en USB-kabels aan plinten, houten sierlijsten, gipsplaten of metselwerk met één schroef of spijker te bevestigen.
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Herbruikbare en schroefbare kabelhouder is gemaakt van duurzaam, UL approved nylon 66 met een UL94 V-2 brandbestendigheid. Geschikt voor temperaturen tussen -40 tot 85 C°, RoHS- en TAA-compliant
- **VERKRIJGBAAR IN ANDERE MATEN:** Medium (CBMSDNMCC2) voor bundeldiameters tot 6,35 mm. Large (CBMSDNMCC3) voor bundeldiameters tot 7,9 mm.
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze kabelclips werden ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en genieten van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Maximale kabeldiameter: 5 mm
	Afmetingen montagegaten: 4,8 mm

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	Nylon 66
Materiaal	IJzer & PVC
Lengte product	0.4 in [1.0 cm]
Breedte product	0.7 in [1.9 cm]

	Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
	Gewicht product	0.0 oz [0.4 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	100
	Lengte Verpakking	4.3 in [10.8 cm]
	Breedte Verpakking	3.8 in [9.6 cm]
	Hoogte Verpakking	1.1 in [2.9 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [44.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	100 - Schroefbare Kabelklemmen
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.