

100 Stück Kabelschellen mit Schraubbefestigung - Mittel 6,35mm Kabelklemmen -  
R-Typ wiederverwendbare Kunststoff Kabelhalterung - Ethernet Kabelmanagement clips  
- UL/94V-2 TAA

Produkt-ID: CBMSDCC2



Diese R-Kabelclips befestigen Kabel an der Wand, um sie zu führen und zu organisieren. 100 weiße Kabelclips sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie genügend zur Hand haben.

Diese Elektrokabelclips aus Kunststoff verfügen über eine integrierte 4,6-mm-Montagebohrung, mit der Sie Kabel bei der Montage an einer Wand bündeln können. Sie sind für mittelgroße Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 6,35 mm geeignet. Sie sind schnell und einfach zu montieren oder zu entfernen, mit einem einzigen Schraubenloch, mit dem das Kabel fixiert und an der Wand befestigt werden kann - perfekt zum Organisieren und Verlegen von Netzwerkkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln bei Ihnen zu Hause oder im Büro.

Diese Kabelclips bestehen aus strapazierfähigem Nylon 66, sind robust und flexibel. Sie sind für -40 bis 85 °C ausgelegt, feuerfest gemäß UL94 V-2 und UL-zugelassen.

Für unterschiedliche Anwendungen bietet StarTech.com eine Auswahl dieser Kabelclips in verschiedenen Größen an:

Klein für Kabeldurchmesser 5 mm (CBMSDNMCC1)

Mittelgroß für Kabeldurchmesser 6,35 mm (CBMSDNMCC2)

Groß für Kabeldurchmesser 7,9 mm (CBMSDNMCC3)

Diese Kabelclips sind TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Sorgen Sie bei der Montage an einer Wand oder der Decke in Ihrem Büro oder Serverraum für eine ordnungsgemäße Kabelführung

## Merkmale

- 100ER PACKUNG KABELKLEMMEN ZUR SCHRAUBMONTAGE: Der R-Kabelclip hält kleine Kabelbündel bis zu einem Durchmesser von 6,35 mm und sorgt so für Ordnung bei den Kabeln
- ORGANISIEREN UND SICHERN: Kabelmanagement-Klemmen zur Befestigung von Koax-, RJ11-Telefon-, AV-, RJ45 CAT5/CAT6-Ethernet-, Netzwerk- und USB-Kabeln an Sockelleisten, Holzverkleidungen, Trockenbau- oder Mauerwerk mit einer Schraube oder einem Nagel
- FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET: Der wiederverwendbare, schraubbare Kabelhalter besteht aus langlebigem, UL-zugelassenem Nylon 66 mit Brandschutzklasse UL94 V-2; temperaturbeständig von -40 bis 85 °C; UL-zugelassen; RoHS- & TAA-konform
- ERHÄLTLICH IN WEITEREN GRÖSSEN: Klein (CBMSDNMCC1) für Bündeldurchmesser 5 mm; Groß (CBMSDNMCC3) für Bündeldurchmesser 7,9 mm
- STARTECH.COM VORTEIL: IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; diese Kabelclips verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlose technischen Support rund um die Uhr an Werktagen in mehreren Sprachen in Nordamerika.

---

## Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine  
Spezifikationen

Maximaler Kabeldurchmesser: 6.35 mm

Größe der Schraubenbefestigungsloch: 4.6 mm

---

## Physische Eigenschaften

Farbe

Weiß

Gehäusetyp

Nylon 66

Produktlänge

0.3 in [7.0 mm]

Produktbreite 0.8 in [2.0 cm]

Produkthöhe 0.4 in [1.0 cm]

Produktgewicht 0.0 oz [0.5 g]

---

**Verpackungsinform  
ationen**

Paketmenge 100

Paketlänge 4.5 in [11.5 cm]

Paketbreite 4.4 in [11.1 cm]

Pakethöhe 1.5 in [3.8 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 2.1 oz [60.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten 100 - Kabelklemmen für Schraubmontage

---

**Garantieinformatio  
nen**

Warranty 2 Jahre

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

