

100 Clips de Tornillo Medianos de Gestión de Cableado - Organizador de Cableado de 6,35mm - Mordaza Sujetacables de Nylon Reutilizable - con Clasificación UL/94-2 - TAA

ID del Producto: CBMSDCC2



Estos clips para cables tipo R fijan cableado a la pared para enrutarlo y organizarlo. Se incluyen 100 clips para cables blancos, lo que le garantiza que tendrá muchos a la mano.

Estos clips de plástico para cables eléctricos cuentan con un orificio de montaje de 0,18 pulg. (4,6 mm) que le permite agrupar cableado mientras lo monta en la pared. Sujetan cables pequeños de hasta 0,25 pulg. (6,35 mm). Son rápidos y fáciles de instalar o quitar, con un solo orificio de tornillo que asegura el cable y lo monta en la pared, perfecto para organizar y dirigir cables de red, cables de alimentación u otros cables en su casa u oficina.

Fabricados en Nylon 66 durable, estos clips para cables son resistentes y flexibles. Están probados a una temperatura entre -40C a 85C, están homologados por UL94 V-2 en relación al fuego y cuentan con la aprobación de UL.

Para adaptarse a varias aplicaciones, StarTech.com ofrece una selección de estos clips para cables en una variedad de tamaños:

Clips pequeños para cables de 5mm de diámetro (CBMSDCC1)

Clips medianos para cables de 6,35mm de diámetro (CBMSDCC2)

Clips grandes para cables de 7,9 mm de diámetro (CBMSDCC3)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Enrute sus cables instalándolos en una pared o techo, ya sea en su oficina o sala de servidores

Características

- PAQUETE DE 100 MORDAZAS DE CABLE PARA MONTAJE EN TORNILLO: Los clips de cable tipo R sujetan haces de cables pequeños de hasta 6,35mm de diámetro, manteniendo el cableado organizado
- ORGANICE Y ASEGURE: Sujetacables de gestión de cableado para montar cables coaxiales, telefónicos RJ11, AV, Ethernet RJ45 CAT5/CAT6, de red y USB en zócalos, molduras de madera, yeso o cartón o mampostería con un solo tornillo o clavo
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: El portacables reutilizable está fabricado con material durable de Nylon 66 con certificación UL94 V-2 contra el fuego. Certificado con una temperatura de -40 a 85C. Aprobado por UL. Cumple con RoHS y TAA
- DISPONIBLE EN OTROS TAMAÑOS: Pequeño (CBMSDNMCC1) para un diámetro de haz de 5mm. Grande (CBMSDNMCC3) para un diámetro de haz de 7,9mm
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Estos clips de cable están respaldados durante 2 años por StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito 24/5 basado en Norteamérica

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Diámetro Máximo del Cable: 6,35mm
Tamaño del Orificio de Montaje: 4,6mm	

Características Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Nylon 66
Longitud del Producto	0.3 in [7.0 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 0.0 oz [0.5 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 100

Longitud de la Caja 4.5 in [11.5 cm]

Ancho de la Caja 4.4 in [11.1 cm]

Altura de la Caja 1.5 in [3.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.1 oz [60.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 100 - Piezas de sujeción de cables para montaje con tornillo

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

