

100 Attache Câble Boucle à Vis, Collier Serre Câble Petit Faisceau 7.9mm, Boucle Serre Câble Nylon R-Type, Pince Gestion Câble Ethernet à Visser, Ignifugée UL/94V-2

N° de produit: CBMSDCC3



Ces attache câble boucle à vis de type R fixent les câbles au mur pour les acheminer et les organiser. 100 attache câble blancs sont inclus, ce qui vous assure d'en avoir beaucoup sous la main.

Ces attache câble en plastique comportent un trou de montage intégré de 5 mm intégré vous permettant de regrouper les câbles tout en les fixant au mur. Ils maintiennent les petits câbles jusqu'à 7,9 mm. Ils sont faciles et rapides à installer ou à retirer, avec un seul trou de vis qui fixe le câble et le monte au mur. Ils sont parfaits pour organiser et acheminer câbles réseau, câbles d'alimentation ou autres câbles à votre domicile ou au bureau.

Faites en matériau durable Nylon 66, ces pinces à câbles sont résistantes et flexibles. Ils sont résistants aux températures de -40 à 85C, résistants au feu UL94 V-2 et approuvés par UL.

Pour répondre à différentes applications, StarTech.com propose une sélection de ces serre-câbles en différentes tailles :

Small pour un diamètre de câble de 5 mm (CBMSDCC1).

Medium pour un diamètre de câble de 6,35 mm (CBMSDCC2)

Large pour un diamètre de câble de 7,9 mm (CBMSDCC3)

Ces attache câble sont conformes à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Acheminez les câbles tout en les fixant au mur ou au plafond de votre bureau ou de votre salle de serveurs

Spécifications techniques

- LOT DE 100 SERRE-CÂBLES À VIS : Les serre-câbles de type R maintiennent les petits faisceaux de câbles jusqu'à 7,9 mm de diamètre, ce qui permet de garder les câbles organisés.
- ORGANIZE & SECURE: Cable management fastener to mount coax, RJ11 telephone wire, AV, RJ45 CAT5/CAT6 Ethernet, network & USB cables to baseboards, wood trim, drywall or masonry w/single screw or nail
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : L'attache câble vissable réutilisable est fabriqué en nylon 66, classé UL94 V-2 pour la résistance au feu, résistant aux températures de -40 à 85°C, approuvé par UL, conforme RoHS et TAA.
- DISPONIBLE DANS D'AUTRES TAILLES : Small (CBMSDNMCC1) pour un diamètre de faisceau de 5 mm et Large (CBMSDNMCC2) pour un diamètre de faisceau de 6,35 mm.
- AVANTAGE STARTECH.COM : Le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans. Ces serre-câbles sont garantis pendant 2 ans par StarTech.com, y compris une assistance technique multilingue gratuite 24/5 basée en Amérique du Nord.

Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Maximum Cable Diameter: 0.31 in [7.9 mm]
	Mounting Hole Size: 0.19 in [5 mm]

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type de boîtier	Nylon 66
Longueur du produit	0.3 in [8.0 mm]

Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Poids du produit	0.0 oz [0.6 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	100
Longueur du Paquet	5.2 in [13.2 cm]
Largeur du Paquet	5.7 in [14.6 cm]
Hauteur du Paquet	2.0 in [5.1 cm]
Poids brut	2.4 oz [68.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	100 - Serre-câbles à montage à vis
-----------------------	------------------------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis