

100 Graffette Fermacavo con montaggio a vite per la gestione dei cavi - Morsetto a R Grande per fasci di cavi da 7.9mm - Clip in Nylon Riutilizzabili - Bianche - UL/94V-2

ID prodotto: CBMSDCC3



Questi morsetti fermacavo a R consentono di fissare i cavi alla parete per instradarli e organizzarli. La confezione include 100 unità di colore bianco per averne sempre in quantità a portata di mano.

Questi morsetti in plastica per cavi elettrici sono dotati di un foro di montaggio integrato da 5 mm che consente di raggruppare i cavi durante il montaggio a parete. Possono contenere cavi di piccole dimensioni fino a 7,9 mm e sono facili e veloci da installare o rimuovere grazie a un singolo foro che consente di fissare e montare il cavo sulla parete, l'ideale per organizzare e instradare cavi di rete, cavi di alimentazione o altri cavi a casa o in ufficio.

Realizzati in robusto nylon 66, questi morsetti fermacavo sono resistenti e flessibili. Possono essere utilizzati a una temperatura nominale compresa tra -40 e 85°C, presentano una resistenza al fuoco UL94 V-2 e sono omologati UL.

Per le varie applicazioni, StarTech.com offre questi morsetti fermacavo in diverse misure:

Formato piccolo per cavi con diametro di 5 mm (CBMSDNMCC1)

Formato medio per cavi con diametro di 6,35 mm (CBMSDNMCC2)

Formato grande per cavi con diametro di 7,9 mm (CBMSDNMCC3)

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di instradare i cavi durante il montaggio a parete o a soffitto in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

- CONFEZIONE DA 100 FERMACAVI A VITE: Il fermacavo di tipo R blocca piccoli fasci di cavi fino a 7,9 mm di diametro, mantenendo i cavi organizzati
- ORGANIZZA E FISSA: Dispositivo di fissaggio per la gestione di cavi coassiali, del telefono (RJ11), Audio/diVideo, RJ45 CAT5/CAT6 Ethernet, di rete e USB su battiscopa, cornici in legno, pareti in cartongesso o muratura con una sola vite o un chiodo.
- RESISTENZA INDUSTRIALE: Il serracavo a vite riutilizzabile è realizzato in resistente materiale Nylon 66 omologato UL94 V-2; temperatura nominale da -40 a 85C; Conforme a RoHS e TAA
- DISPONIBILE IN ALTRE DIMENSIONI: Formato Piccolo (CBMSDNMCC1) per fasci di diametro 5 mm; Medio (CBMSDNMCC2) per fasci di diametro 6,35 mm
- VANTAGGIO STARTECH.COM: scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi fermacavi sono garantiti per 2 anni da StarTech.com, compreso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con sede in Nord America

Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Diametro Massimo del Cavo: 7,9 mm
	Dimensione del foro per l'installazione: 5 mm

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	0.3 in [8.0 mm]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
Peso prodotto	0.0 oz [0.6 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	100
Lunghezza Confezione	5.2 in [13.2 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.6 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	100 - Morsetti fermacavo con montaggio a vite
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

