

100 Pack Large Schroefbare Kabelklemmen, 7.9mm Bundel Diameter, Herbruikbare Nylon R-Type Kabelclip/Kabelklem, Ethernet Kabelbeheer, P-Clip Bevestigingsklem, UL/94V-2 Rated, TAA

Productcode: CBMSDCC3



Met deze R-vormige kabelklemmen kunt u kabels stevig en veilig aan de wand bevestigen. De set bevat 100 witte kabelklemmen, zodat u steeds voldoende klemmen bij de hand heeft.

Met deze plastic kabelklemmen met een 5 mm montagegat kunt u kabels bundelen en aan een wand bevestigen. Ze zijn geschikt voor kleine kabels met een maximale diameter van 7,9 mm. Ze kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, verwijderd en opnieuw worden gebruikt via het schroefgat waarmee de klem veilig tegen de wand kan worden bevestigd - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerkkabels, voedingskabels of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze kabelklemmen zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn sterk en flexibel. Ze zijn geschikt voor temperaturen tussen -40 tot 85 °C, hebben een brandbestendigheid van UL94 V-2 en zijn UL goedgekeurd.

Voor verschillende toepassingen biedt StarTech.com diverse kabelklemmen in verschillende maten:

Klein voor een kabeldiameter tot 5 mm (CBMSDNMCC1)

Middelgroot voor een kabeldiameter tot 6,35 mm (CBMSDNMCC2)

Groot voor een kabeldiameter tot 7,9 mm (CBMSDNMCC3)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig kabels aan een wand of plafond in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- SET VAN 100 SCHROEFBARE KABELKLEMMEN: R-vormige kabelklem is geschikt voor grote kabelbundels met een diameter van maximaal 7,9 mm, waardoor kabels goed georganiseerd blijven
- ORGANISEREN EN VASTZETTEN: Kabelbevestigingsmiddel voor het vastzetten van coax-, RJ11 telefoon-, AV-, RJ45 CAT5/CAT6 Ethernet-, netwerk- en USB-kabels aan plinten, houten sierlijsten, gipsplaten of metselwerk met één schroef of spijker
- INDUSTRIËLE STERKTE: Herbruikbare en schroefbare kabelhouder is gemaakt van duurzaam, door UL goedgekeurd nylon 66 met een UL94 V-2 brandbestendigheid; geschikt voor temperaturen tussen -40 tot 85 °C, UL goedgekeurd; RoHS- en TAA-conform
- VERKRIJGBAAR IN ANDERE MATEN: Klein (CBMSDNMCC1) voor bundeldiameters tot 5 mm; middelgroot (CBMSDNMCC2) voor bundeldiameters tot 6,35 mm
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze kabelklemmen hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Maximale kabeldiameter: 7,9 mm
	Afmetingen montagegaten: 5 mm

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Type behuizing	Nylon 66
Lengte product	0.3 in [8.0 mm]
Breedte product	0.9 in [2.3 cm]

Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	0.0 oz [0.6 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	100
Lengte Verpakking	5.2 in [13.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	2.0 in [5.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 oz [68.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	100 - Schroefbare Kabelklemmen
-------------	--------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.