

Kabelkanal mit Abdeckung, 38mm B x 16mm H - 2m L, PVC,
Sockelleiste/Wandkabelkanal, bis zu 30 Kabel - UL geprüft

Produkt-ID: CBMWD3816



Dieser 2 m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verbirgt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Erscheinungsbild zu schaffen.

Dieser Kabelkanal schützt Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der Kabelkanal ist 16 mm x 38 mm.

Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und entspricht UL/94V-0.

Der Kabelkanal kann durch einfaches Bohren von Löchern durch das Gehäuse und in eine beliebige Oberfläche montiert werden, oder mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden (Schrauben und Klebeband nicht im Lieferumfang enthalten).

Um diesen Kabelmanagement-Raceway zu kombinieren, zu verlegen und die Enden abzuschließen, bietet StarTech.com eine große Auswahl an Kabelkanal-Zubehör an.

Das Verbindungsstück (CBMWD3816C) (20er-Pack), verbindet zwei Kabelkanäle miteinander und verlängert die Länge Ihres Kabelkanals.

Das Endstück (CBMWD3816E) (20er-Pack) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Der Innenbogen (CBMWD3816I) (20er-Pack) verbindet zwei Laufbahnen innerhalb von Ecken in einem 90-Grad-Winkel miteinander.

Der Außenbogen (CBMWD3816O) (20er-Pack) verbindet zwei Stromschienen miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel um die Ecke.

Der T-Verbinder (CBMWD3816T) (20er-Pack), verbindet drei Kabelkanäle in einer T-Schiene miteinander.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schutz der Kabel vor Beschädigungen und saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum

Merkmale

- **PROFESSIONELLE ORGANISIERUNG & VERLEITUNG VON KABELN:** Kabelmanagement-Rinne schützt 12-30 Kabel vor Beschädigung/Schmutz mit geschlossenem Design und verlegt sie im Büro/Serverraum durch Bohren von Löchern/doppelseitigem Klebeband
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Robustes, verwindungssteifes, selbstverlöschendes PVC, solide Netzwerk-/Stromkabelabdeckung ist M1 Rating NF feuerbeständig mit Vicat-Erweichungspunkt bei 86 °C; UL 94V-0 Rated; UL/CSA genehmigt
- **LAUFBAHN ZUBEHÖRPRODUKTE:** Kupplungsstück (CBMWD3816C), Endstück (CBMWD3816E), Innenbogen (CBMWD3816I), Außenbogen (CBMWD3816O), T-Stecker (CBMWD3816T); separat erhältlich
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 2m | Höhe: 16mm | Breite: 38mm | Maximale Kabelkapazität: 12-30 (abhängig von der Dicke) | Einkanalig | Vicat-Erweichungspunkt: 186F/86C | Grau | RoHS
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser Kabelkanal für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe Grau

Gehäusotyp PVC

Produktlänge 1.5 in [3.8 cm]

Produktbreite	78.7 in [200.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	15.0 oz [424.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	1.5 in [3.8 cm]
Paketbreite	6.6 ft [2.0 m]
Pakethöhe	0.6 in [1.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kabelkanal
--------------------	----------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.