

20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMWD3816 - Cable Management Accessories -
Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector
- UL Rated - TAA

Produkt-ID: CBMWD3816C



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Kopplungen kann mit dem StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanalkupplungen mit dem Kabelkanal CBMWD3816 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie diese Kopplung mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWD3816, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Das Endstück (CBMWD3816E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMWD3816I) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWD3816L) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWD3816O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Der T-Steckverbinder (CBMWD3816T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanalkopplung ist TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Merkmale

- VERLEIHEN SIE IHRER KABELMANAGEMENTLÖSUNG EINE PROFESSIONELLES OPTIK: Verwenden Sie diese Kabelkanalkopplungen (20er Packung), um zwei CBMWD3816-Kabelkanäle von StarTech.com miteinander zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern
- FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET: Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Mittelstücke sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94 HB (waagerechte Brennlage); selbstverlöschend
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL: Endstück (CBMWD3816E), inneres Winkelstück (CBMWD3816I), seitliches Winkelstück (CBMWD3816L), äußeres Winkelstück (CBMWD3816O), T-Steckverbinder (CBMWD3816T); separat erhältlich
- TECHNISCHE DATEN: Produktlänge: 34,3 mm | Steckerbreite: 38 mm | Steckerhöhe: 16 mm | Weiß | RoHS
- STARTECH.COM VORTEIL: IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; diese Kabelkanal-Steckverbinder verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen.

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe Grau

Gehäusotyp ABS

Produktlänge 1.6 in [4.1 cm]

Produktbreite	1.2 in [3.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	0.1 oz [3.5 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.1 in [12.9 cm]
Paketbreite	7.3 in [18.5 cm]
Pakethöhe	2.8 in [7.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 oz [86.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	20 - Outside Elbow Connectors
--------------------	-------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.