

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

Nº de produit: CBMWD3816I



Ce pack de 20 coudes intérieurs de chemin de câbles fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com.

Utilisez ces coudes intérieurs avec le chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com pour en assembler deux à un angle de 90 degrés et étendre la longueur de votre chemin de câbles dans les coins de votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez ce coude intérieur à d'autres accessoires afin d'apporter une touche finale à votre chemin de câbles CBMWD3816 de StarTech.com

Le coupleur (CBMWD3816C) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et prolonge la longueur totale.

La pièce d'extrémité (CBMWD3816E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude latéral (CBMWD3816L) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMWD3816O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMWD3816T) (lot de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Ces coudes intérieurs de chemin de gestion des câbles sont conformes à la norme TAA. StarTech.com

est le choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

- APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE GUIDE-CÂBLES : utilisez les connecteurs d'angle intérieurs (pack de 20) avec les chemins de câbles CBMWD3816 de StarTech.com pour les relier à l'intérieur des coins de votre espace de travail.
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces coudes intérieurs sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES : coupleur (CBMWD3816C), embout (CBMWD3816E), coude latéral (CBMWD3816L), coude intérieur (CBMWD3816O), raccord en T (CBMWD3816T) ; vendus séparément
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : angle de 90° | largeur du connecteur : 38 mm | hauteur du connecteur : 16 mm | blanc | homologué UL | homologué UL 94HB | RoHS
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces coudes intérieurs de chemin de câbles sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Gris
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	1.4 in [3.6 cm]
Largeur du produit	1.6 in [4.1 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.6 cm]

Poids du produit 0.2 oz [6.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.4 in [21.4 cm]

Largeur du Colis 6.5 in [16.4 cm]

Hauteur du Paquet 2.9 in [7.3 cm]

Poids brut 4.5 oz [128.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 20 - Connecteurs coudés intérieurs

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis