

## 20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWD3816 - 90 Degree Right Angle - Flat L Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral Elbow UL - TAA

ID del Producto: CBMWD3816L



Estos codos laterales (paquete de 20 unidades) funcionan con el sistema de canaletas para cables de StarTech.com (CBMWD3816).

Utilice, en su oficina o sala de servidores, estos codos laterales para unir, a 90 grados, dos canaletas CBMWD3816 de StarTech.com y extender su longitud, sobre las paredes de su oficina o sala de servidores.

Con fabricación en resistente material ABS autoextinguible y a prueba de deformaciones, estos codos para conductos de cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal.

Combine este codo lateral con otros accesorios para el sistema de canaleta CBMWD3816 de StarTech.com, a fin de que su solución de gestión de cables tenga un aspecto impecable.

El acoplador (CBMWD3816C) (paquete de 20 unidades) permite unir dos canaletas y extender su longitud.

La tapa para extremos (CBMWD3816E) (paquete de 20 unidades) cubre de forma uniforme los extremos de la canaleta.

El codo interior (CBMWD3816I) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas en una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El codo exterior (CBMWD3816O) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas alrededor de una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El conector en T (CBMWD3816T) (paquete de 20 unidades) une tres canaletas en una barra en forma

de T. Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Características

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES MEDIANTE CANALETAS PARA UN ASPECTO IMPECABLE:** Utilice los conectores en L (paquete de 20 unidades) con las canaletas CBMWD3816 de Startech.com, para unirlos, a 90 grados, en su espacio de trabajo
- **RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL:** Con fabricación en material ABS resistente a prueba de deformaciones, estos codos en L (ángulo recto) para conductos de cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal, autoextinguibles
- **OTROS ACCESORIOS PARA CANALETAS:** Acoplador (CBMWD3816C), tapa para extremos (CBMWD3816E), codo interior (CBMWD3816I), codo exterior (CBMWD3816O), conector en T (CBMWD3816T); se adquieren por separado
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Ángulo de 90° | Ancho del conector: 38mm | Altura del conector: 16mm | Blanco | Cumplen con las normas UL | Conforme a la clasificación UL 94HB | RoHS
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

---

### Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Gris
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	2.2 in [5.7 cm]

Ancho del Producto 2.3 in [5.7 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]

Peso del Producto 0.3 oz [9.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.9 in [20.1 cm]

Ancho de la Caja 6.5 in [16.5 cm]

Altura de la Caja 2.5 in [6.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 7.5 oz [212.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 20 - Codos conectores laterales

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.