

## 20 Pack Cable Raceway Outside Corner Connectors for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Outside Elbow - UL Rated

Produkt-ID: CBMWD38160



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Außenwinkelstücken kann mit dem StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Außenwinkelstücke mit dem Kabelkanal CBMWD3816 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander zu verbinden und im 90-Grad-Winkel in Ihrem Büro oder Serverraum um Ecken zu führen.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungsstifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbewertung von 94HB (waagerechte Brennprobe).

Kombinieren Sie diese Kopplung mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWD3816, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWD3816C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMWD3816E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMWD3816I) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWD3816L) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Der T-Steckverbinder (CBMWD3816T) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Außenwinkelstücke sind TAA-konform und verfügen über eine

lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Merkmale

- VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK: Verwenden Sie Kabelkanal-Außenwinkelstücke (20er Packung) mit CBMWD3816-Kabelkanälen von StarTech.com, um sie an der Innenseite von Ecken in Ihrem Arbeitsbereich miteinander zu verbinden.
- FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET: Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Außenwinkel-Steckverbinder sind UL-zugelassen und haben Brandschutzklasse UL 94HB (waagerechte Brennlage), selbstverlöschend.
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL: Kopplung (CBMWD3816C), Endstück (CBMWD3816E), inneres Winkelstück (CBMWD3816I), seitliches Winkelstück (CBMWD3816L), T-Steckverbinder (CBMWD3816T); separat erhältlich
- TECHNICAL SPECIFICATIONS: 90° Angle | Connector Width: 1.49" (38mm) | Connector Height: 0.63" (16mm) | White | UL approved | UL 94HB rated | RoHS
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; These raceway outside elbows are backed for life by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

---

### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmung	2 Years
Farbe	Weiß
Gehäusotyp	ABS
Produktlänge	1.3 in [33.2 mm]
Produktbreite	1.6 in [41.3 mm]
Produkthöhe	1.3 in [32.8 mm]

Produktgewicht	0.2 oz [7 g]
----------------	--------------

---

Verpackungsinformationen

Package Length	8.6 in [21.8 cm]
----------------	------------------

Package Width	9.1 in [23.2 cm]
---------------	------------------

Package Height	2.6 in [65 mm]
----------------	----------------

Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [148 g]
-----------------------------	----------------

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Outside Elbow Connectors
--------------------	--------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

