

20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee Connector - UL Rated

Product ID: CBMWD3816T



Diese 20er Packung von Kabelkanal-T-Steckverbindern kann mit dem StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-T-Steckverbinder mit dem Kabelkanal CBMWD3816 von StarTech.com, um drei Kanäle miteinander zu verbinden und eine rechtwinklige T-Verzweigung in Ihrem Büro oder Serverraum herzustellen.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie diese Kopplung mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWD3816, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWD3816C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMWD3816E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMWD3816I) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWD3816L) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWD3816O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Außenwinkelstücke sind TAA-konform und verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Features

- VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK: Verwenden Sie Kabelkanal-T-Steckverbinder (20er Packung), um drei StarTech.com CBMWD3816-Kabelkanäle miteinander zu verbinden und eine rechtwinkligen T-Verzweigung in Ihrem Arbeitsbereich zu schaffen
- FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG GEEIGNET: Diese aus robustem, verwindungssteifem ABS hergestellten T-Steckverbinder sind UL-zugelassen und haben Brandschutzklasse UL 94HB (waagerechte Brennlage); selbstverlöschend.
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL: Kopplung (CBMWD3816C), Endstück (CBMWD3816E), inneres Winkelstück (CBMWD3816I), seitliches Winkelstück (CBMWD3816L), äußeres Winkelstück (CBMWD3816O); separat erhältlich
- TECHNISCHE DATEN: 90 °-Winkel, Steckerbreite: 38 mm | Steckerhöhe: 16 mm | Weiß | UL-zugelassen | Brandschutzklasse UL 94HB | RoHS
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; These wiring duct fitting tee type connectors are backed for life by StarTech.com, including free 24/5 multi lingual tech support

Physische Eigenschaften	Warranty	2 Years
	Farbe	White
	Gehäusetyp	ABS
	Produktlänge	2.3 in [57.28 mm]
	Produktbreite	2.9 in [73.25 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [16.1 mm]
	Produktgewicht	0.4 oz [10 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.4 in [2.1 cm]
	Package Width	9.4 in [2.4 cm]
	Package Height	1.4 in [35 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	10.0 oz [283.33 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	T-Connectors

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

