


20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWD3816 - Cable Management Accessories - 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee Connector - UL Rated

ID del Producto: CBMWD3816T



Estos acopladores en T (paquete de 20 unidades) funcionan con el sistema de canaletas para cables de StarTech.com (CBMWD3816).

Utilice, en su oficina o sala de servidores, estos conectores en T para unir tres canaletas CBMWD3816 de StarTech.com, en ángulo recto, en una configuración en forma de T.

Con fabricación en resistente material ABS autoextinguible y a prueba de deformaciones, estos conductos con pestañas para cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal.

Combine este acoplador con otros accesorios para el sistema de canaleta CBMWD3816 de StarTech.com, a fin de que su solución de gestión de cables tenga un aspecto impecable.

El acoplador (CBMWD3816C) (paquete de 20 unidades) permite unir dos canaletas y extender su longitud.

La tapa para extremos (CBMWD3816E) (paquete de 20 unidades) cubre de forma uniforme los extremos de la canaleta.

El codo interior (CBMWD3816I) une dos canaletas en una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El codo lateral (CBMWD3816L) une dos canaletas sobre una pared, a un ángulo de 90 grados.

El codo exterior (CBMWD3816O) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas alrededor de una esquina, a un ángulo de 90 grados

Producto compatible con las normas TAA y avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana. Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Características

- SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES MEDIANTE CANALETAS PARA UN ASPECTO IMPECABLE: Utilice los conectores en T (paquete de 20 unidades) para unir tres canaletas CBMWD3816 de Startech.com, en ángulo recto en forma de T, en su espacio de trabajo
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: Con fabricación en material ABS resistente a prueba de deformaciones, estos conectores en T cumplen con las normas UL y clasificación UL 94HB sobre inflamabilidad horizontal y son autoextinguibles
- OTROS ACCESORIOS PARA CANALETAS: Acoplador (CBMWD3816C), tapa para extremos (CBMWD3816E), codo interior (CBMWD3816I), codo lateral (CBMWD3816L), codo exterior (CBMWD3816O); se adquieren por separado
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ángulo de 90° | Ancho del conector: 38mm | Altura del conector: 16mm | Blanco | Cumplen con las normas UL | Conforme a la clasificación UL 94HB | RoHS
- VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Características Físicas	Política de Garantía	2 Years
	Color	Blanco
	Tipo de Gabinete	ABS
	Longitud del Producto	2.3 in [57.28 mm]
	Ancho del Producto	2.9 in [73.25 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.1 mm]
	Peso del Producto	0.4 oz [10 g]

Información de la Caja	Longitud de la Caja	8.4 in [21.1 cm]
	Ancho de la Caja	9.4 in [24 cm]
	Altura de la Caja	1.4 in [35 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	10.0 oz [283.33 g]

Contenido de	Incluido en la Caja	Conectores en T
--------------	---------------------	-----------------

la Caja

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

