


20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWD3816 - Cable Management Accessories
- 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee Connector -
UL Rated - TAA

Productcode: CBMWD3816T



Deze set van 20 kabelgoot T-connectors is geschikt voor het StarTech.com CBMWD3816 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgoot T-connectors met de StarTech.com CBMWD3816 kabelgoot om drie kabelgoten in uw kantoor of serverruimte in T-vorm met elkaar te verbinden.

Deze kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, zelfdovend én buigbestendig ABS en UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer deze koppeling met andere StarTech.com CBMWD3816 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMWD3816C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Het eindstuk (CBMWD3816E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de binnenhoek (CBMWD3816I) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de L-connector (CBMWD3816L) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMWD3816O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

- GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK: Gebruik kabelgoot T-connectors (set van 20 stuks) om drie CBMWD3816 kabelgoten met elkaar te verbinden voor een rechtshoekige T-verbinding in uw werkomgeving
- INDUSTRIËLE STERKTE: Deze T-connectors zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en UL goedgekeurd met een UL 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand), zelfdovend
- ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES: Koppeling (CBMWD3816C), eindstuk (CBMWD3816E), binnenhoek (CBMWD3816I), L-connector (CBMWD3816L), buitenhoek (CBMWD3816O); apart verkrijgbaar
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 90° hoek | Breedte koppeling: 38 mm | Hoogte koppeling: 16 mm | Wit | Door UL goedgekeurd | UL 94HB geclassificeerd | RoHS
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze kabelgoot T-connectors hebben levenslange garantie, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Grijs
Type behuizing	ABS
Lengte product	2.3 in [5.7 cm]
Breedte product	2.9 in [7.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]

	Gewicht product	0.4 oz [10.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.5 in [19.0 cm]
	Package Width	8.5 in [21.5 cm]
	Package Height	3.3 in [8.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.8 oz [220.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	20 - T-connectors
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.