


Kabelgoot met Open Sleuven en Deksel, 38mm B x 25mm H - 2m L - 8mm Sleuven -
PVC Draadgoot / Muurlijst voor Netwerk Kabels - Max 20 Kabels, UL Listed

Productcode: CBMWD3825



Met deze 2m lange kabelgoot met sleuven kunt u de kabels in uw kantoor of serverruimte netjes opbergen en aan het zicht onttrekken, en op die manier zorgen voor een georganiseerde en professionele uitstraling.

Deze kabelgoot beschermt kabels tegen schade in uw kantoor of serverruimte. De kabelgoot is 25mm hoog x 38mm breed, met 8mm parallelle sleuven (vingergoten), waardoor kabels kunnen worden getrokken om deze makkelijk aan de goot toe te voegen of er uit te verwijderen.

De kabelgoot heeft montagegaten (15 mm x 5 mm) waarmee u de kabelgoot eenvoudig met schroeven (niet meegeleverd) in hout of gipsplaat kunt bevestigen.

Deze goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van zelfblussend PVC, dat sterk en buigbestendig is. De kabelgoot is ook NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86 °C Vicat verwekingspunt en een UL/94V-0 classificatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Beschermt kabels tegen schade en bergt ze netjes op in uw kantoor of serverruimte

Eigenschappen

- **KABELS PROFESSIONEEL ORGANISEREN EN AANLEGGEN:** bescherm tot 20 kabels met deze kabelgoot met open sleuven; toegankelijk via deksel voor toevoegen/verwijderen van kabels; installatie in kantoren/serversruimtes m.b.v. schroefgaten
- **INDUSTRIËLE KWALITEIT:** Deze robuuste goot voor netwerk-/voedingskabels is gemaakt van stevig, buigbestendig, zelfdovend PVC, is NF-brandbestendig met een M1 Rating, heeft een 86°C Vicat verwekingspunt en UL/94V-0 classificatie; UL/CSA goedgekeurd
- **FLEXIBEL DESIGN:** makkelijk om kabels toe te voegen of te verwijderen dankzij het eenvoudige sluitingsmechanisme; leid kabels in en uit de kabelgoot via de sleufgaten
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Lengte: 2m | Hoogte: 25mm | Breedte: 38mm | Sleufbreedte: [SLOTWIDTH] |Max Kabelcapaciteit: 20 | Vicat Verwekingspunt: 86°C (getest tot 50°C)| Wit | RoHS
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze aan een oppervlak te bevestigen kabelgoot geniet van een 2-jarige garantie van StarTech.com, en levenslange gratis 24/5 technische ondersteuning

Prestaties

Garantiebeleid	2 Years
Algemene specificaties	Speciale kenmerken: Sleufdesign Montagegaten

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Type behuizing	PVC
Lengte product	1.5 in [3.8 cm]
Breedte product	78.7 in [200.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	15.1 oz [427.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	1.5 in [3.8 cm]
Breedte Verpakking	6.6 ft [2.0 m]

Hoogte Verpakking 1.0 in [2.5 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Kabelgoot

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.