

2m Verdrahtungskanal 75x100mm - Kabelkanal mit 8mm Schlitze -
PVC-Netzwerkkabelabdeckung - bis zu 240 Kabel - UL geprüft

Produkt-ID: CBMWD75100



Dieser 2m lange geschlitzte Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen zu schaffen.

Dieser Verdrahtungskanal schützt die Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der Kabelkanal ist 10cm x 75mm, mit 8 mm parallelen Schlitten (Fingerkanäle), durch die Sie die Kabel ziehen können, so dass Sie die Kabel leicht organisieren und in und aus dem Kabelkanal führen können.

Die Kabelleiste verfügt über Befestigungslöcher (15 mm x 5 mm), mit denen Sie den Kabelkanal einfach mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an Holz oder Trockenbauwänden befestigen können.

Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und hat eine UL/94V-0 Zulassung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schutz der Kabel vor Beschädigungen und saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum

Merkmale

- **KABEL PROFESSIONELL ORGANISIEREN & VERLEGEN:** Kabelmanagement-Rinne mit parallelen Schlitten schützt bis zu 240 Kabel. Zugriff von oben zum Hinzufügen/Entfernen von Kabeln, Verlegen von Kabeln im Büro/Serverraum, Installation mit Schraublöchern
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Robustes, verwindungssteifes, selbstverlöschendes PVC, solide Netzwerk-/Stromkabelabdeckung ist M1-bewertet, NF feuerbeständig mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C; UL 94V-0 bewertet; UL/CSA geprüft
- **FLEXIBLES DESIGN:** Einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Kabeln zu Ihrer Kabelführung mit dem einfachen Deckelverriegelungsmechanismus / Verlegen von Kabeln in und aus dem Kabelkanal mit Hilfe der Schlitzlöcher
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 2m | Höhe: 25mm 10cm | Breite: 75mm | Schlitzbreite: [SLOTWIDTH] | Maximale Kabelkapazität: 240 | Vicat-Erweichungspunkt: 86°C (getestet bis 50°C) | Grau| RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit mehr als 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses oberflächenmontierbare Kabelset/Einzelkanal-Verdrahtungskanalsystem wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

Leistung

Garantiebestimmungen 2 Years

Allgemeine Spezifikationen	Besondere Funktionen: Geschlitztes Design Montagelöcher
----------------------------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Gehäusetyp	PVC
Produktlänge	3.0 in [7.5 cm]
Produktbreite	78.7 in [200.0 cm]
Produkthöhe	3.9 in [10.0 cm]
Produktgewicht	3.8 lb [1.7 kg]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.0 in [7.5 cm]
Paketbreite	6.6 ft [2.0 m]
Pakethöhe	3.9 in [10.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.1 lb [1.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Kabelkanal
--------------------	----------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

