

Canaleta para Cableado con Ranura Abierta y Tapa, 75 mm An x 50 mm Al - 2 m Lar - Ranuras de 8 mm, Cubierta de PVC o Conducto de Pared para Cables de Red - Para un Máximo de 180 Cables - UL

ID del Producto: CBMWD7550



Esta canaleta con ranuras de 2 m de longitud para la gestión de cableado, guía los cables de su oficina o sala de servidores, al tiempo que los oculta con el fin de crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado protege los cables contra daños, mientras que los enruta de forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 50 mm x 75 mm, con ranuras paralelas de 8mm para pasar el cableado, de modo que se puedan organizar y guiar fácilmente los cables dentro y fuera de la canaleta.

La canaleta tiene agujeros de montaje (15mm x 5mm) que le permiten montar fácilmente el conducto a madera o en placa de yeso por medio de tornillos (no incluidos).

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

Características

- ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: La canaleta con ranuras, protege hasta 180 cables. Acceso superior para adicionar o remover cableado, o enrutarlo en la oficina o sala de servidores. Instale por medio de orificios para tornillos
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: PVC resistente a la deformación, autoextinguible, ocultador sólido de cables de red y de alimentación con resistencia al fuego M1 y punto de ablandamiento Vicat M1. Con clasificación UL 94V-0, y aprobado por UL/CSA
- DISEÑO FLEXIBLE: Adicione o remueva fácilmente cables a su tendido con el sencillo mecanismo de cierre de la cubierta. Enrute cableado dentro y fuera del tendido por medio de las ranuras perforadas
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 2 m | Altura: 50 mm | Ancho: 75 mm | Ancho de la ranura: 8 mm | Capacidad máxima del cableado: 180 cables | Punto de ablandamiento Vicat: 186F/86C (Probado a 50C) | Blanco | RoHS
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Este kit de montaje de cableado de un solo canal, está respaldado por 2 años de garantía por StarTech.com. Incluye soporte técnico gratuito 24/5

Rendimiento

Política de Garantía	2 Years
Especificaciones Generales	Características especiales: Diseño ranurado Agujeros de montaje

Características Físicas

Color	Gris
Tipo de Gabinete	PVC
Longitud del Producto	3.0 in [7.5 cm]
Ancho del Producto	78.7 in [200.0 cm]
Altura del Producto	2.0 in [5.0 cm]
Peso del Producto	2.8 lb [1.2 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	3.0 in [7.5 cm]
Ancho de la Caja	6.6 ft [2.0 m]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.1 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Canaleta para cables
---------------------	--------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

