

Chemin de Câbles PVC Robuste avec Couvercle et Ruban Adhésif - 19mm W x 11mm H
- Longueur 1m - Passe Câble pour Câbles Réseaux/Électriques, Max 6 Câbles,
Homologué UL

N° de produit: CBMWWD1911



Ce chemin de câbles de 1m de long, livré avec du ruban adhésif, permet d'acheminer des câbles dans vos bureaux ou salle serveurs. Dissimulez vos câbles pour créer un aspect ordonné et professionnel.

Protection et acheminement des câbles de votre bureau ou de votre salle serveurs grâce au passe câble. La goulotte est de 11mm x 19mm.

Grâce au support adhésif, la goulotte peut être installée sur n'importe quelle surface tel que le bois, les cloisons sèches, le verre ou la maçonnerie en décollant le film protecteur et en le collant à l'endroit désiré.

Fabriqué en PVC auto-extinguible, robuste et résistant à la déformation, ce cache-câble réseau/alimentation est classé M1 NF ignifuge avec un point de ramollissement Vicat de 186F°/86C° et classé UL/94V-0.

Pour combiner, moduler et terminer ce chemin de câbles, StarTech.com propose une large sélection d'accessoires pour goulottes.

Coupleur (CBMWWD1911C) (20-Pack), relie deux goulottes et étend la longueur de votre chemin de câbles.

Embout (CBMWWD1911E) (20-Pack), termine proprement l'extrémité de votre circuit.

Coude intérieur (CBMWWD1911I) (20-Pack), relie deux goulottes à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Coude latéral (CBMWWD1911L) (20-Pack), relie deux goulottes et les fait passer le long du mur à un angle de 90 degrés.

Coude extérieur (CBMWWD1911O) (20-Pack), relie deux goulottes dans les virages à un angle de 90 degrés.

Connecteur en T (CBMWWD1911T) (20-Pack), relie trois voies de circulation grâce à un T-bar.

Ce chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protège les câbles des dommages tout en les acheminant proprement dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Spécifications techniques

- ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET ACHEMINEMENT DE CÂBLES : La goulotte cache câbles protège jusqu'à 6 câbles contre les dommages/débris grâce à sa conception fermée - Acheminement facile dans le bureau/salle serveurs - Installation facile par perçage de trous/ruban double face
- QUALITÉ INDUSTRIELLE : PVC robuste, résistant à la déformation et auto-extinguible, cache-câble réseau/électrique solide, classé M1 NF résistant au feu avec point de ramollissement Vicat 186F°/86C° ; classé UL 94V-0 ; approuvé UL/CSA
- LES ACCESSOIRES DE RACCORD : Coupleur (CBMWWD1911C), Embout (CBMWWD1911E), Coude intérieur (CBMWWD1911I), Coude latéral (CBMWWD1911L), Coude extérieur (CBMWWD1911O), Raccord en T (CBMWWD1911T) ; vendu séparément
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Longueur : 2m | Hauteur : 11mm | Largeur : 19mm | Capacité maximale de câbles : 6 | Conduit unique | Point de ramollissement Vicat : 186F°/86C° (testé à 50C°) | Blanc | RoHS
- AVANTAGES STARTECH.COM : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce kit de câbles pour montage en surface/système de goulotte de câblage à conduit unique est garanti 2 ans par StarTech.com, support technique gratuit 24/5 à vie

Caractéristiques
physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	PVC
Longueur du produit	0.7 in [1.9 cm]
Largeur du produit	39.4 in [100.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	4.2 oz [120.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	2.4 in [6.0 cm]
Largeur du Paquet	37.6 in [95.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	4.8 oz [136.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chemin de câbles
-----------------------	----------------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis