Solida canalina per la gestione dei cavi con nastro adesivo e coperchio da 1m, 19x11mm - Canaletta in PVC per cavi di rete/a parete , max 6 cavi, omologato UL

ID prodotto: CBMWWD1911

Questo kit per la gestione dei cavi di 1m con nastro adesivo consente di instradare ordinatamente i cavi nel vostro ufficio o nella sala server, nascondendoli per creare un aspetto ordinato e professionale.

Questa canalina per la gestione dei cavi protegge i cavi dai danni, mentre li instrada ordinatamente nel vostro ufficio o nella sala server. La canalina ha una dimensione di 11mm x 19mm.

Dotata di cuscinetto adesivo, la canalina portacavi può essere installata semplicemente rimuovendo la protezione posteriore e incollandola nella posizione desiderata su qualsiasi superficie, tra cui legno, cartongesso, vetro o muratura.

Realizzata in PVC autoestinguente, robusto e indeformabile, questa canalina per cavi di rete/alimentazione rispetta le norme di resistenza al fuoco NF, classificazione M1, con punto di rammollimento Vicat a 86° C e grado UL/94V-0.

Per combinare e instradare questa canalina per la gestione cavi e chiudere le estremità, StarTech.com offre un'ampia gamma di accessori.

L'accoppiatore (CBMWWD1911C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il cappuccio terminale (CBMWWD1911E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMWWD1911I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito laterale (CBMWWD1911L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline

lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWWD1911O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWWD1911T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.>

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato in ufficio o nella sala server

Caratteristiche

• ORGANIZZAZIONE E INSTRADAMENTO DEI CAVI PROFESSIONALE: la canalina per la gestione cavi permette di proteggere fino a 6 cavi da danni/detriti grazie a un design chiuso e di instradarli in ufficio/sala server mediante fori o nastro biadesivo

• RESISTENZA INDUSTRIALE: realizzata in PVC autoestinguente e indeformabile, questa canalina di cablaggio rispetta le norme di resistenza al fuoco NF, classificazione M1, con punto di rammollimento Vicat a 86C e omologazione UL/CSA/UL 94V-0

• ACCESSORI PER CANALINE: Accoppiatore CBMWWD1911C, cappuccio terminale (CBMWWD1911E), gomito interno (CBMWWD1911I), gomito laterale (CBMWWD1911L), gomito esterno (CBMWWD1911O), connettore a T (CBMWWD1911T); venduti separatamente

• SPECIFICHE TECNICHE: Lunghezza: 1m | Altezza: 11mm| Larghezza: 19mm| Numero max cavi: 6| Canale singolo| Punto di rammollimento Vicat: 86°C (testato a 50° C)| Bianco | RoHS

• VANTAGGIO STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT per oltre 30 anni; Questo coprifili/sistema di incanalamento cavi con montaggio su superfice è supportato da garanzia di 2 anni StarTech.com e supporto tecnico gratuito 24/5 gratuito

Caratteristiche fisiche		
	Norme di garanzia	2 Years
	Colore	Bianco

	Tipo enclosure	PVC
	Lunghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
	Larghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
	Peso prodotto	4.2 oz [120.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	2.4 in [6.0 cm]
	Package Width	37.6 in [95.5 cm]
	Package Height	0.7 in [1.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.8 oz [136.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Canalina

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.