

20 Pack Cable Raceway Coupler for CBMWWD1911 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting Coupler - Midway Connectors - Wiring Duct Straight Connector - UL Rated

ID del Producto: CBMWWD1911C



Estos acopladores (paquete de 20 unidades) funcionan con el sistema de canaletas para cables de StarTech.com (CBMWWD1911).

Utilice, en su oficina o sala de servidores, estos acopladores para unir dos canaletas CBMWWD1911 de StarTech.com y extender su longitud.

Con fabricación en resistente material ABS autoextinguible y a prueba de deformaciones, estos conductos con pestañas para cableado/alambres cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal.

Combine este acoplador con otros accesorios para el sistema de canaleta CBMWWD1911 de StarTech.com, a fin de que su solución de gestión de cables tenga un aspecto impecable.

La tapa para extremos (CBMWWD1911E) (paquete de 20 unidades) cubre de forma uniforme los extremos de la canaleta.

El codo interior (CBMWWD1911I) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas en una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El codo lateral (CBMWWD1911L) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas sobre una pared, a un ángulo de 90 grados.

El codo exterior (CBMWWD1911O) (paquete de 20 unidades) une dos canaletas alrededor de una esquina, a un ángulo de 90 grados.

El conector en T (CBMWWD1911T) (paquete de 20 unidades) une tres canaletas en una barra en forma de T.

Producto compatible con las normas TAA y avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico gratuito, 24 horas/5 días a la semana. Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Características

- SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES MEDIANTE CANALETAS PARA UN ASPECTO IMPECABLE: Utilice, en su oficina o sala de servidores, estos acopladores (paquete de 20 unidades) para unir dos canaletas CBMWWD1911 de StarTech.com y extender su longitud
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: Con fabricación en resistente material ABS a prueba de deformaciones, estos conectores rectos que se acoplan al centro de una canaleta cumplen con las normas UL y clasificación 94HB sobre inflamabilidad horizontal, autoextinguibles
- OTROS ACCESORIOS PARA CANALETAS: Tapa para extremos (CBMWWD1911E), codo interior (CBMWWD1911I), codo lateral (CBMWWD1911L), codo exterior (CBMWWD1911O), conector en T (CBMWWD1911T); se adquieren por separado
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud del producto: 34,3m | Ancho del conector: 19mm | Altura del conector: 11mm | Blanco | RoHS
- VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado con la garantía de por vida de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, basado en Norteamérica

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Color	Blanco
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	0.8 in [21.5 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [40.3 mm]

Altura del Producto	0.5 in [12.8 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [2 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	5.9 in [15 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [17 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Codos conectores exteriores
---------------------	-----------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

