

Packs de 20 Coupleurs pour CBMWWD1911 - Accessoires de Gestion des Câbles -
Coupleur de Raccord pour Canalisation - Connecteur Droit pour Gaine de Câblage -
Homologué UL

N° de produit: CBMWWD1911C



Ce pack de 20 coupleurs fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWWD1911 de StarTech.com.

Utilisez ces coupleurs avec le chemin de câbles CBMWWD1911 de StarTech.com pour en assembler deux et étendre la longueur de votre chemin de câbles dans votre bureau ou salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs de conduit de câblage sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez ce coupleur à d'autres accessoires afin d'apporter une touche finale à votre chemin de câbles CBMWWD1911 de StarTech.com

La pièce d'extrémité (CBMWWD1911E) (pack de 20) termine proprement votre chemin de câbles.

Le coude intérieur (CBMWWD1911I) (pack de 20) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Le coude latéral (CBMWWD1911L) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMWWD1911O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMWWD1911T) (lot de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Ce coupleur de chemin câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Spécifications techniques

- **APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE CHEMIN DE GESTION DES CÂBLES** : utilisez ces coupleurs de chemin de câbles (pack de 20) pour relier deux chemins de câbles CBMWWD1911 StarTech.com et étendre la longueur de chemin de câbles dans le bureau ou la salle de serveurs.
- **RÉSISTANCE INDUSTRIELLE** : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces connecteurs coupleurs de chemin de câbles sont conformes à la norme UL et à la norme d'inflammabilité 94 HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- **AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES** : embout (CBMWWD1911E), coude intérieur (CBMWWD1911I), coude latéral (CBMWWD1911L), coude extérieur (CBMWWD1911O), raccord en T (CBMWWD1911T) ; vendus séparément
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : longueur du produit : 34,3 mm | largeur du connecteur : 19 mm | hauteur du connecteur : 11 mm | blanc | RoHS
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces coupleurs sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	0.8 in [2.1 cm]

Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.1 oz [2.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.6 in [11.8 cm]
Largeur du Paquet	5.8 in [14.7 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.6 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	20 - Connecteurs coudés extérieurs
-----------------------	------------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis