

20 Giunti per Canalina Passacavi CBMWWD1911 - Raccordo Intermedio per Canalina Portacavi - Giunto Dritto per Canalina - Connnettore per Canalina - Certificato UL

ID prodotto: CBMWWD1911C



Questa confezione da 20 accoppiatori si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWWD1911.

Questi accoppiatori di canaline portacavi consentono di unire due canaline StarTech.com CBMWWD1911 ed estenderne la lunghezza in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo accoppiatore con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWWD1911 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

Il cappuccio terminale (CBMWWD1911E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMWWD1911I) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito laterale (CBMWWD1911L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWWD1911O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWWD1911T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Caratteristiche

- DARE ALLA CANALINA PASSACAVI UN ASPETTO CURATO: Questi giunti per canaline portacavi (confezione da 20) consentono di unire due canaline CBMWWD1911 ed estendere la lunghezza della canalina passacavi in ufficio o nella sala server
- STRUTTURA INDUSTRIALE: Realizzati in robusto ABS a prova di deformazione, questi raccordi diritti intermedi per canaline sono approvati UL con classificazione di infiammabilità (combustione orizzontale) 94 HB - Autoestinguenti
- ALTRI ACCESSORI PER CANALINE: Tappo terminale (CBMWWD1911E), angolo interno (CBMWWD1911I), angolo piano (CBMWWD1911L), angolo esterno (CBMWWD1911O), raccordo a T (CBMWD1911T). Venduti separatamente.
- SPECIFICHE TECNICHE: Lunghezza: 21 mm - Larghezza: 40 mm - Altezza: 13 mm - Bianco - RoHS
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, questi giunti diritti per canalina passacavi sono supportati a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [2.0 g]

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.6 in [11.8 cm]
Larghezza del Pacco	5.8 in [14.7 cm]
Altezza del Pacco	1.0 in [2.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	20 - Connettori a gomito esterno
-----------------------------	----------------------------------

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

