

20 Pack Kabelgoot Koppelstuk voor CBMWWD1911, Kabelbeheer Accessoires, Draadgoot Verbinding, Koppeling Bedradingskoker, Kabelgoot Rechte Aansluiting, UL Rated

Productcode: CBMWWD1911C



Deze set van 20 kabelgootkoppelingen is geschikt voor het StarTech.com CBMWWD1911 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgootkoppelingen met de StarTech.com CBMWWD1911 kabelgoot om twee kabelgoten met elkaar te verbinden en zo de lengte van uw kabelgoot in uw kantoor of serverruimte te vergroten.

Deze kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, zelfdeovend én buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer deze koppeling met andere StarTech.com CBMWWD1911 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

Het eindstuk (CBMWWD1911E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de binnenhoek (CBMWWD1911I) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de L-connector (CBMWWD1911L) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMWWD1911O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMWWD1911T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

- **KABELGOOT MET MOOIE AFGEWERKTE LOOK:** Gebruik deze kabelgootkoppelingen (set van 20 stuks) om twee StarTech.com CBMWWD1911 kabelgoten met elkaar te verbinden en zo de lengte van uw kabelgoot in uw kantoor of serverruimte te vergroten
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Kabelgoot koppelstuk gemaakt uit stevige warp-proof ABS, UL Approved met 94 HB (Horizontal Burning) Brandbaarheid Classificatie, Zelfdovend
- **ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES:** Eindstuk (CBMWWD1911E), Binnenhoek (CBMWWD1911I), L-Kopelstuk (CBMWWD1911L), Buitenhoek (CBMWWD1911O), T-Kopelstuk (CBMWWD1911T). Apart verkrijgbaar.
- **SPECS:** Lengte: 34,3 mm | Breedte koppeling: 19 mm | Hoogte koppeling: 11 mm | Wit | RoHS
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit kabelgoot koppelstuk werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	ABS
Lengte product	0.8 in [2.1 cm]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	0.1 oz [2.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.6 in [11.8 cm]
Breedte Verpakking	5.8 in [14.7 cm]
Hoogte Verpakking	1.0 in [2.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	20 - Buitenbochten
-------------	--------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.