

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMWWD1911 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece - UL Rated - TAA

Nº de produit: CBMWWD1911E



Ce pack de 20 embouts fonctionne avec le système de chemin de câbles CBMWWD1911 de StarTech.com.

Utilisez ces embouts avec le chemin de câbles CBMWWD1911 de StarTech.com afin de les boucher et d'apporter une touche finale dans votre bureau ou votre salle de serveurs.

Fabriqués en ABS auto-extinguible robuste et également résistant à la déformation, ces connecteurs de conduit de câblage sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale).

Reliez cet embout à d'autres accessoires afin d'apporter une touche finale à votre chemin de câbles CBMWWD1911 de StarTech.com

Le coupleur (CBMWWD1911C) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et prolonge la longueur totale du conduit.

Le coude intérieur (CBMWWD1911I) (pack de 20) relie deux chemins de câbles à l'intérieur des coins à un angle de 90 degrés.

Le coude latéral (CBMWWD1911L) (pack de 20) relie deux chemins de câbles et les fait remonter le mur à un angle de 90 degrés.

Le coude extérieur (CBMWWD1911O) (pack de 20) relie deux chemins de câbles autour des coins à un angle de 90 degrés.

Le raccord en T (CBMWWD1911T) (lot de 20) relie trois chemins de câbles dans une barre en forme de T.

Cet embout de chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Spécifications techniques

- APPORTEZ UNE TOUCHE FINALE À VOTRE GUIDE-CÂBLES : utilisez les coudes intérieurs (pack de 20) avec les chemins de câbles CBMWWWD1911 de StarTech.com pour les relier à l'intérieur des coins de votre espace de travail.
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : fabriqués en ABS résistant à la déformation, ces coudes intérieurs sont homologués UL et conformes à la norme d'inflammabilité 94HB (combustion horizontale), auto-extinguibles.
- AUTRES ACCESSOIRES DE CHEMIN DE CÂBLES : coupleur (CBMWWWD1911C), embout (CBMWWWD1911E), coude latéral (CBMWWWD1911L), coude intérieur (CBMWWWD1911O), raccord en T (CBMWWWD1911T) ; vendus séparément
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : angle de 90° | largeur du connecteur : 19 mm | hauteur du connecteur : 11 mm | blanc | homologué UL | homologué UL 94HB | RoHS
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : choix privilégié par les professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans, ces coudes intérieurs de chemin de câbles sont garantis à vie par StarTech.com et bénéficient de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5 j/7 multilingue en Amérique du Nord.

---

### Caractéristiques physiques

Politique de garantie	2 Years
Couleur	Blanc
Type de boîtier	ABS
Longueur du produit	0.8 in [2.1 cm]

Largeur du produit	1.2 in [3.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.1 oz [2.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.3 in [10.8 cm]
Largeur du Colis	4.4 in [11.2 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.5 oz [42.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	20 - Embouts
-----------------------	--------------

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

