

20 Pack Cable Raceway End Cap for CBMWWD1911 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting End Cap - Cable Raceway Connectors - Wiring Duct End Piece - UL Rated - TAA

Produkt ID: CBMWWD1911E



Detta 20-pack med ändstycken för rännor fungerar med StarTech.com CBMWWD1911 rännsystem.

Använd dessa ändstycken till kabelbanor med StarTech.com CBMWWD1911 rännor för att stänga dem och skapa en färdig look på ditt kontor eller serverrum.

Dessa anslutningar till ledningskanaler är tillverkade av robust självsläckande ABS, är även kröksäkra och UL-godkända med 94 HB-antändlighetsklass (horisontell bränning).

Kombinera detta ändstycke med andra StarTech.com CBMWWD1911 tillbehör till rännsystem för att ge din kabelhantering en färdig look.

Kopplaren (CBMWWD1911C) (20-pack) sammankopplar två rännor och förlänger din ränna.

Innerskenan (CBMWWD1911I) (20-pack) sammankopplar två rännor i hörn i 90 graders vinkel.

Hörnskenan (CBMWWD1911L) (20-pack) sammankopplar två rännor och leder dem uppför väggen i 90 graders vinkel.

Ytterskenan (CBMWWD1911O) (20-pack) sammankopplar två rännor tillsammans runt hörnen i 90 graders vinkel.

T-anslutningen (CBMWWD1911T) (20-pack) sammankopplar tre rännor i T-stag.

Detta ändstycke till kabelrännor är TAA-kompatibelt. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Funktioner

- **GE DIN KABELHANTERINGSRÄNNA EN FÄRDIG LOOK:** Använd innerhörnanslutningar till kabelrännor (20-pack) med StarTech.com CBMWWD1911 rännor för att koppla samman dem inuti hörnen i arbetsområdet
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Dessa innerskenor/kabelkanalanslutningar är tillverkade av robust kröksäkert ABS och är UL-godkända med 94HB-antändlighetsklass (horisontellt brinnande), självsläckande
- **ANDRA RÄNNTILLBEHÖR:** Kopplare (CBMWWD1911C), ändstycke (CBMWWD1911E), hörnskena (CBMWWD1911L), ytterskena (CBMWWD1911O), T-anslutning (CBMWWD1911T); säljs separat
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 90° vinkel | Anslutningsbredd: 19 mm | Anslutningshöjd: 11 mm | Vit | UL-godkänd | UL 94HB-klassad | RoHS
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Dessa innerskenor till rännor stöds under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Vit
Kabinetttyp	ABS
Produktlängd	0.8 in [2.1 cm]
Produktbredd	1.2 in [3.1 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.1 oz [2.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.3 in [10.8 cm]
Paketets bredd	4.4 in [11.2 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	20 - ändlock
-----------------	--------------

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.