

20 Angoli Interni per Canalina Passacavi CBMWWD1911 - Accessori per Canalina Portacavi - Angolo Interno a 90° per Canalina - Plastica - Certificata UL

ID prodotto: CBMWWD1911I



Questa confezione da 20 gomiti interni si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWWD1911.

Questi gomiti interni per canaline portacavi consentono di unire a 90 gradi due canaline StarTech.com CBMWWD1911 per estenderne la lunghezza all'interno degli angoli interni in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori a gomito sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo gomito interno con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWWD1911 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMWWD1911C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il cappuccio terminale (CBMWWD1911E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito laterale (CBMWWD1911L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWWD1911O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWWD1911T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

- **DARE ALLA CANALINA PASSACAVI UN ASPETTO CURATO:** Questi raccordi ad angolo interno per canaline portacavi (confezione da 20) sono compatibili con le canaline CBMWWD1911, necessari per raccordare 2 canaline installate ad interno nel vostro ambiente di lavoro
- **STRUTTURA INDUSTRIALE:** Realizzati in robusto ABS a prova di deformazione, questi raccordi ad angolo interno per canaline sono approvati UL con classificazione di infiammabilità (combustione orizzontale) 94 HB - Autoestinguenti
- **ALTRI ACCESSORI PER CANALINE:** Giunto (CBMWWD1911C), tappo terminale (CBMWWD1911E), angolo piano (CBMWWD1911L), angolo esterno (CBMWWD1911O), raccordo a T (CBMWWD1911T). Venduti separatamente
- **SPECIFICHE TECNICHE:** angolo a 90° - Larghezza: 19 mm - Altezza: 11 mm - Bianco - Certificazione UL - Classe UL 94HB - RoHS
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i Professionisti dell'IT, queste curve interne a 90° per canalina passacavi sono supportati a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [3.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.1 oz [60.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	20 - Connettori a gomito interno
-----------------------------	----------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.