

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMWWD1911 – Cable Management Accessories – Channel Raceway Fitting – Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow – Plastic – UL – TAA

製品ID: CBMWWD1911I



StarTech.com製ケーブルモール(CBMWWD1911)と互換のイリズミパーツ(20個入りパック)です。

StarTech.com製ケーブルモール(CBMWWD1911)を内曲がりの直角で2つ連結するパーツです。オフィスやサーバールームの角部分での目隠し配線延長に便利です。

頑丈で歪み防止機能と自己消火性を備えたABS素材を使用し、UL難燃規格の94HB(水平燃焼試験)レーティングに対応しています。

このモールイリズミは、StarTech.com製品CBMWWD1911ケーブルモールシステムの互換パーツです。他のパーツと組み合わせ、プロフェッショナルな仕上がりを実現する配線ソリューションです。

モールジョイント(CBMWWD1911C)(20個入り):2個のモールをつなげて長さを延長します。

モールエンド(CBMWWD1911E)(20個入り):モールの終端をキャップで処理します。

モール曲がり(CBMWWD1911L)(20個入り):壁に沿って2個のモールを直角につなげます。

モールデズミ(CBMWWD1911O)(20個入り):外曲りの直角で2個のモールをつなげます。

T型モール(CBMWWD1911T)(20個入り):3個のモールをT字型につなげます。

本製品はTAAに準拠し、StarTech.comによるライセンス保証と無料技術サポート(無期限、月-金)が付いています。StarTech.comでは、30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開しています。

認証、レポート、互換性



用途

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

製品の特長

- プロフェッショナルな仕上がり: StarTech.com
CBMWWD1911ケーブルモール用エンドキャップ(20個入り)。ワークスペースでのクリーンな終端処理に便利

業務用の強度: 頑丈で歪み防止機能と自己消火性を備えたABS素材を使用し、UL難燃規格94HB(水平燃焼試験)レーティングに対応

ケーブルモール用パーツ別売品: モールジョイント(CBMWWD1911C)、モールレイズミ(CBMWWD1911I)、(CBMWWD1911L)、モールデズミ(CBMWWD1911O)、T型モール(CBMWWD1911T)

技術仕様: 角度90度 | コネクタ幅: 19mm | コネクタ高さ: 11mm | ホワイト | UL規格対応 | UL 94HBレーティング | RoHS対応

StarTech.comの利点: ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)

物理的特徴

保証に関する方針	2 Years
色	ホワイト
エンクロージャタイプ	ABS樹脂
製品縦	3.4 cm [1.3 in]
製品横	3.4 cm [1.3 in]
製品高さ	2.1 cm [0.8 in]
製品重量	3.0 g [0.1 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.9 cm [5.9 in]
パッケージ横	19.0 cm [7.5 in]
パッケージ高さ	4.7 cm [1.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量 60.0 g [2.1 oz]	

箱に含まれているもの

パッケージ内容	20 - モールレイズミ
---------	--------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

