

20 Pack Kabelgoot Binnenhoekstuk voor CBMWWD1911, Kabelbeheer Accessoires, Draadgoot Verbinding, Kabelgoot 90° Binnenhoekstuk, Plastic, UL Rated

Productcode: CBMWWD1911I



Deze set van 20 kabelgoot binnenhoeken is geschikt voor het StarTech.com CBMWWD1911 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgoot binnenhoeken met de StarTech.com CBMWWD1911 kabelgoot om twee kabelgoten in een binnenhoek van 90° met elkaar te verbinden.

Deze kabelgoot hoekstukken zijn gemaakt van sterk, zelfdovend én buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer deze binnenhoek met andere StarTech.com CBMWWD1911 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMWWD1911C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Het eindstuk (CBMWWD1911E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de L-connector (CBMWWD1911L) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMWWD1911O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMWWD1911T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

- **KABELGOOT MET MOOIE AFGEWERKTE LOOK:** Gebruik dit binnenhoekstuk (set van 20 stuks) om twee StarTech.com CBMWWD1911 kabelgoten in uw werkomgeving in een hoek met elkaar te verbinden
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Kabelgoot binnenhoek koppelstuk gemaakt uit stevige warp-proof ABS, UL Approved met 94 HB (Horizontal Burning) Brandbaarheid Classificatie, Zelfdovend
- **ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES:** Koppeling (CBMWWD1911C), Eindstuk (CBMWWD1911E), L-Koppelstuk (CBMWWD1911L), Buitenhoek (CBMWWD1911O), T-Koppelstuk (CBMWWD1911T). Apart verkrijgbaar.
- **SPECS:** 90° hoek | Breedte koppeling: 19 mm | Hoogte koppeling: 11 mm | Wit | UL goedgekeurd | UL 94HB geclassificeerd | RoHS
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit kabelgoot binnenhoekstuk werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	ABS
Lengte product	1.3 in [3.4 cm]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.1 cm]
Gewicht product	0.1 oz [3.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	1.9 in [4.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.1 oz [60.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	20 - Binnenbochten
-------------	--------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.