

20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWWD1911 - 90 Degree Right Angle - Flat L Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral Elbow UL - TAA

Produkt ID: CBMWWD1911L



Detta 20-pack med hörnskenor för rännor fungerar med StarTech.com CBMWWD1911 rännsystem.

Använd dessa hörnskenor till kabelrännor med StarTech.com CBMWWD1911 rännor för att koppla samman två av dem i 90 graders vinkel för att förlänga längden på väggarna till rännor på ditt kontor eller serverrum.

Dessa hörnanslutningar till ledningskanaler är tillverkade av robust självsläckande ABS, är även kröksäkra och UL-godkända med 94 HB-antändlighetsklass (horisontell bränning).

Kombinera denna hörnskena med andra StarTech.com CBMWWD1911 tillbehör till rännsystem för att ge din kabelhantering en färdig look.

Kopplaren (CBMWWD1911C) (20-pack) sammankopplar två rännor och förlänger din ränna.

Ändstycket (CBMWWD1911E) (20-pack) stänger rännans ände.

Innerskenan (CBMWWD1911I) (20-pack) sammankopplar två rännor i hörn i en 90 graders vinkel.

Ytterskenan (CBMWWD1911O) (20-pack) sammankopplar två rännor tillsammans runt hörnen i 90 graders vinkel.

T-anslutningen (CBMWWD1911T) (20-pack) sammankopplar tre rännor i T-stag.

Dessa hörnskenor till kabelrännor är TAA-kompatibla. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Funktioner

- **GE DIN KABELHANTERINGSRÄNNA EN FÄRDIG LOOK:** Använd L-anslutningar till kabelrännor (20-pack) med StarTech.com CBMWWD1911 rännor för att koppla samman dem i 90 graders vinklar i arbetsområdet
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Rätvinklade platta anslutningar av L-typ till rännor/ledningskanaler är tillverkade av robust kröksäkert ABS, och är UL-godkända, UL 94HB-antändlighetsklass (horisontell bränning), självsläckande
- **ANDRA RÄNNTILLBEHÖR:** Kopplare (CBMWWD1911C), ändstycke (CBMWWD1911E), innerskena (CBMWWD1911I), ytterskena (CBMWWD1911O), T-anslutning (CBMWWD1911T); säljs separat
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 90° vinkel | Anslutningsbredd: 19 mm | Anslutningshöjd: 11 mm | Vit | UL-godkänd | UL 94HB-klassad | RoHS
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Dessa hörnskenor stöds under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Vit
Kabinettyp	ABS
Produktlängd	1.8 in [4.6 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.6 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.1 oz [3.5 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.0 in [12.8 cm]
Paketets bredd	7.2 in [18.2 cm]
Paketets höjd	1.9 in [4.9 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [86.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	20 - Kontakter till hörnskenor
-----------------	--------------------------------

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.