

20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWWD1911 - Cable Management
Accessories - 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee
Connector - UL Rated - TAA

Produkt-ID: CBMWWD1911T



Diese 20er Packung von Kabelkanal-T-Steckverbindern kann mit dem StarTech.com CBMWWD1911-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-T-Steckverbinder mit dem Kabelkanal CBMWWD1911 von StarTech.com, um drei Kanäle miteinander zu verbinden und eine rechtwinklige T-Verzweigung in Ihrem Büro oder Serverraum herzustellen.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwundungssteifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie diese Kopplung mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWWD1911, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWWD1911C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMWWD1911E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMWWD1911I) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWWD1911L) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWWD1911O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad umEcken.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Außenwinkelstücke sind TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Merkmale

- VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK: Verwenden Sie Kabelkanal-T-Steckverbinder (20er Packung), um drei StarTech.com CBMWWD1911-Kabelkanäle miteinander zu verbinden und eine rechtwinkligen T-Verzweigung in Ihrem Arbeitsbereich zu schaffen
- INDUSTRIAL STRENGTH: Made from sturdy warp-proof ABS, these T-Connectors are UL approved with UL 94HB Flammability (Horizontal Burning) Rating, self-extinguishing
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL: Kopplung (CBMWWD1911C), Endstück (CBMWWD1911E), inneres Winkelstück (CBMWWD1911I), seitliches Winkelstück (CBMWWD1911L), äußeres Winkelstück (CBMWWD1911O); separat erhältlich
- TECHNISCHE DATEN: 90° Winkel, Steckerbreite: 19 mm | Steckerhöhe: 11 mm | Weiß | UL-zugelassen | Brandschutzklasse UL 94HB | RoHS
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; These wiring duct fitting tee type connectors are backed for life by StarTech.com, including free 24/5 multi lingual tech support

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe Weiß

Gehäusetyp ABS

Produktlänge 1.8 in [4.6 cm]

Produktbreite 2.8 in [7.2 cm]

Produkthöhe 0.5 in [1.3 cm]

Produktgewicht 0.2 oz [4.5 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.9 in [17.6 cm]

Paketbreite 6.4 in [16.3 cm]

Pakethöhe 2.3 in [5.9 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.7 oz [104.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 20 - T-Connectors

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

