

20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWWD1911 - Cable Management Accessories - 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee Connector - UL Rated - TAA

ID prodotto: CBMWWD1911T



Questa confezione da 20 connettori a T si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWWD1911.

Questi connettori a T per canaline portacavi consentono di unire tre canaline StarTech.com CBMWWD1911 creando una diramazione a T ad angolo retto in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguento e indeformabile, questi connettori sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo accoppiatore con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWWD1911 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMWWD1911C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il cappuccio terminale (CBMWWD1911E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito interno (CBMWWD1911I) consente di unire a 90 gradi due canaline all'interno degli angoli.

Il gomito laterale (CBMWWD1911L) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWWD1911O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

- **CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA:** questi connettori a T per canaline portacavi (confezione da 20 unità) consentono di unire tre canaline StarTech CBMWWD1911 e creare una diramazione a T ad angolo retto nell'area di lavoro
- **RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE:** realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi connettori a T sono dotati di omologazione UL con classe di infiammabilità UL 94HB (combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti
- **ALTRI ACCESSORI PER CANALINE:** accoppiatore (CBMWWD1911C), cappuccio terminale (CBMWWD1911E), gomito interno (CBMWWD1911I), gomito laterale (CBMWWD1911L), gomito esterno (CBMWWD1911O); venduti separatamente
- **SPECIFICHE TECNICHE:** angolo a 90° | Larghezza connettore: 19 mm | Altezza connettore: 11 mm | Colore bianco | Omologazione UL | Classe UL 94HB | RoHS
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi connettori a T per canaline sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	1.8 in [4.6 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7.2 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.2 oz [4.5 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.6 cm]
Larghezza del Pacco	6.4 in [16.3 cm]
Altezza del Pacco	2.3 in [5.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [104.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	20 - Connettori a T
-----------------------------	---------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.