

1m Kabelkanal Selbstklebend, 32x11mm, PVC, Sockelleiste/Wandkabelkanal, bis zu 12 Kabel, UL geprüft

Produkt-ID: CBMWWWD3211



Dieser 1m lange Kabelkanal mit Klebeband sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabel, um ein aufgeräumtes und professionelles Aussehen zu schaffen.

Dieser Kabelkanal schützt Kabel vor Beschädigungen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Verlegung in Ihrem Büro oder Serverraum. Der Kabelkanal ist [11mm x 32mm].

Mit einer selbstklebenden Rückseite kann der Kabelkanal einfach durch Abziehen der Schutzfolie und Aufkleben an der gewünschten Stelle auf jeder Oberfläche, einschließlich Holz, Trockenbau, Glas oder Mauerwerk, installiert werden.

Hergestellt aus selbstverlöschendem PVC, das robust und verwindungssteif ist, ist diese Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und entspricht UL/94V-0.

Zum Kombinieren und Verlegen dieses Kabelmanagement-Raceways und zum Verschließen der Enden bietet StarTech.com eine große Auswahl an Raceway-Zubehör an.

Das Verbindungsstück (CBMWWWD3211C) (20er-Pack) verbindet zwei Kabelkanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kabelkanals.

Das Endstück (CBMWWWD3211E) (20er-Pack), schließt das Ende Ihrer Kabel-Laufbahn sauber ab.

Der Innenwinkel (CBMWWWD3211I0 (20er-Pack) verbindet zwei Laufbahnen innerhalb von Ecken in einem 90-Grad-Winkel miteinander.

Der seitliche Winkel (CBMWWWD3211L) (20er-Pack) verbindet zwei Laufbahnen miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel die Wand hoch.

Der Außenbogen (CBMWWD3211O) (20er-Pack) verbindet zwei Laufbahnen miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel um die Ecke.

Das T-Verbindungsstück (CBMWWD3211T) (20er-Pack), verbindet drei Kabelkanäle in einer T-Schiene miteinander.

Dieser Kabelmanagement-Raceway ist TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Schutz der Kabel vor Beschädigungen und saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum

## Merkmale

- **KABEL PROFESSIONELL ORGANISIEREN & VERLEGEN:** Kabelmanagement-Rinne schützt bis zu 12 Kabel vor Beschädigung/Schmutz mit geschlossenem Design und verlegt sie im Büro/Serverraum mit Schraubenlöchern/doppelseitigem Klebeband
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Robustes, verwindungssteifes, selbstverlöschendes PVC, solide Netzwerk-/Stromkabelabdeckung feuerbeständig nach M1 mit einem Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (186F) und hat eine UL/94V-0 und CSA Zulassung.
- **KABELFÜHRUNGSZUBEHÖR:** Kupplung (CBMWWD3211C), Endstück (CBMWWD3211E), Innenbogen (CBMWWD3211I), seitlicher Bogen (CBMWWD3211L), Außenbogen (CBMWWD3211O), T-Verbinder (CBMWWD3211T); separat erhältlich
- **TECHNISCHE DATEN:** Länge: 11mm | Höhe: 11mm | Breite: 32mm | Maximale Kabelkapazität: 12 | Einzelkanal | Vicat-Erweichungspunkt von 86°C (getestet bis 50C) | Weiß | RoHS
- **STARTECH.COM VORTEIL:** Seit mehr als 30 Jahren die erste Wahl für IT-Profis; Dieses oberflächenmontierbare Kabelset/Einzelkanal-Verdrahtungskanalsystem wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten

---

### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe	Weiß
Gehäusetyp	PVC
Produktlänge	1.3 in [3.2 cm]
Produktbreite	39.4 in [100.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	6.1 oz [173.7 g]

---

**Verpackungsinform  
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	2.0 in [5.2 cm]
Paketbreite	37.6 in [95.5 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.6 oz [186.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - Kabelkanal
--------------------	----------------

---

**Garantieinformatio  
nen**

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

