

Canaleta Sólida de Gestión de Cableado con Cinta Adhesiva y Tapa, 32 mm An x 11 mm Al - 1 m Lar, Cubierta de PVC o Conducto de Pared para Cables de Red o Alimentación - Para un Máximo de 12 Cables - UL

ID del Producto: CBMWWWD3211



Esta canaleta de 1 m de longitud para la gestión de cableado con cinta adhesiva guía los cables de su oficina o sala de servidores, al tiempo que los oculta con el fin de crear un aspecto ordenado y profesional.

Esta canaleta de gestión de cableado, protege los cables contra daños, mientras que los enruta de forma ordenada en su oficina o sala de servidores. El conducto tiene 11 mm de alto x 19 mm de ancho.

Con un respaldo adhesivo, la canaleta para cables puede ser instalada simplemente despegando el respaldo protector y pegándola en el lugar que deseé, en cualquier superficie, incluyendo madera, placa yeso, vidrio o mampostería.

Hecho en PVC autoextinguible, es robusto y a prueba de deformaciones. Este ocultador de cables de red o alimentación, es resistente al fuego con una clasificación M1 NF y un punto de ablandamiento Vicat de 86C. Está clasificado como UL/94V-0.

Para combinar y enrutar conducto de gestión de cable, y tapar los extremos, StarTech.com ofrece una amplia selección de accesorios para canaleta.

Acoplador (CBMWWD1911C) (paquete de 20), une dos canaletas y extiende la longitud de su canal.

Terminación (CBMWWD1911E) (paquete de 20), tapa limpiamente el extremo de su pista.

Codo Interior (CBMWWD1911I) (Paquete de 20), une dos canaletas en esquinas en un ángulo de 90 grados.

Codo Lateral (CBMWWD1911L) (Paquete de 20), une dos canaletas y las sube por la pared en un

ángulo de 90 grados.

Codo Exterior (CBMWWD1911O) (Paquete de 20), une dos canaletas alrededor de esquinas en un ángulo de 90 grados.

Conector T (CBMWWD1911T) (paquete de 20), une tres canaletas en una barra T.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Protege los cables de daños, a la vez que los enruta en el espacio de oficinas o salas de servidores

## Características

- ORGANICE Y ENRUTE SUS CABLES DE FORMA PROFESIONAL: La canaleta de diseño cerrado protege hasta 12 cables contra daños y permite enrutarlos en su oficina o sala de servidores. Se instala mediante perforaciones o cinta adhesiva de doble cara
- RESISTENCIA DE TIPO INDUSTRIAL: PVC resistente a la deformación, autoextinguible, ocultador sólido de cables de red y de alimentación con resistencia al fuego M1 y punto de ablandamiento Vicat M1. Con clasificación UL 94V-0, y aprobado por UL/CSA
- ACCESORIOS DE LA CANALETA: Acoplador (CBMWWD1911C), Terminador (CBMWWD1911E), Codo interior (CBMWWD1911I), Codo lateral (CBMWWD1911L), Codo exterior (CBMWWD1911O), Conector en T (CBMWWD1911T). Se venden por separado
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Longitud: 1 m | Altura: 11 mm | Ancho: 32 mm | Ancho de la ranura: 8 mm | Capacidad máxima del cableado: 12 cables | Canal único | Punto de ablandamiento Vicat: 86C (Probado hasta 50C) | Blanco | RoHS
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de la informática desde hace más de 30 años. Este kit de montaje de cableado de un solo canal, está respaldado por 2 años de garantía por StarTech.com. Incluye soporte técnico gratuito 24/5

---

### Características Físicas

Política de Garantía      2 Years

Color      Blanco

Tipo de Gabinete	PVC
Longitud del Producto	1.3 in [3.2 cm]
Ancho del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	6.1 oz [173.7 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	2.0 in [5.2 cm]
Ancho de la Caja	37.6 in [95.5 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.6 oz [186.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Canaleta para cables
---------------------	--------------------------

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

