

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMWWWD3211 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

Produkt-ID: CBMWWWD3211I



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Innenwinkelstücken kann mit dem StarTech.com CBMWWWD3211-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Innenwinkelstücke mit dem Kabelkanal CBMWWWD3211 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander in einem 90-Grad-Winkel zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanal-Winkelstücke sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie dieses Innenwinkelstück mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWWWD3211, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein fertiges Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWWWD3211C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMWWWD3211E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das seitliche Winkelstück (CBMWWWD3211L) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Das äußere Winkelstück (CBMWWWD3211O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad umEcken.

Der T-Steckverbinder (CBMWWWD3211T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Innenwinkelstücke sind TAA-konform.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Merkmale

- VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK: Verwenden Sie Kabelkanal-Innenwinkelstücke (20er Packung) mit CBMWW3211-Kabelkanälen von StarTech.com, um sie an der Innenseite von Ecken in Ihrem Arbeitsbereich miteinander zu verbinden.
- INDUSTRIAL STRENGTH: Made from sturdy warp-proof ABS, these inside elbow cable/wiring duct connectors are UL approved with 94HB Flammability (Horizontal Burning) Rating, self-extinguishing
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL: Kopplung (CBMWW3211C), Endstück (CBMWW3211E), seitliches Winkelstück (CBMWW3211L), äußeres Winkelstück (CBMWW3211O), T-Steckverbinder (CBMWW3211T); separat erhältlich
- TECHNISCHE DATEN: 90° Winkel, Steckerbreite: 32 mm | Steckerhöhe: 11 mm | Weiß | UL-zugelassen | Brandschutzklasse UL 94HB | RoHS
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; These raceway inside elbows are backed for life by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe	Weiß
Gehäusetyp	ABS
Produktlänge	1.8 in [4.5 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]

Produkthöhe 1.3 in [3.4 cm]

Produktgewicht 0.2 oz [5.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.7 in [16.9 cm]

Paketbreite 8.5 in [21.5 cm]

Pakethöhe 2.2 in [5.6 cm]

Versandgewicht 3.8 oz [108.0 g]
(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 20 - Inside Elbow Connectors

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

