

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMWWWD3211 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

ID prodotto: CBMWWWD3211I



Questa confezione da 20 gomiti interni si combina al sistema di canaline StarTech.com CBMWWWD3211.

Questi gomiti interni per canaline portacavi consentono di unire a 90 gradi due canaline StarTech.com CBMWWWD3211 per estenderne la lunghezza all'interno degli angoli interni in ufficio o nella sala server.

Realizzati in ABS robusto, autoestinguente e indeformabile, questi connettori a gomito sono dotati di omologazione UL e classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale).

È possibile combinare questo gomito interno con altri accessori del sistema di canaline StarTech.com CBMWWWD3211 per conferire alla soluzione di gestione cavi un aspetto di perfetta finitura.

L'accoppiatore (CBMWWWD3211C) (confezione da 20 unità) consente di unire due canaline ed estenderne la lunghezza.

Il cappuccio terminale (CBMWWWD3211E) (confezione da 20 unità) consente di chiudere in modo pulito l'estremità della canalina.

Il gomito laterale (CBMWWWD3211L) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline lungo la parete.

Il gomito esterno (CBMWWWD3211O) (confezione da 20 unità) consente di unire a 90 gradi due canaline intorno agli angoli.

Il connettore a T (CBMWWWD3211T) (confezione da 20 unità) consente di unire tre canaline formando una barra a T.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Caratteristiche

- CANALINE PER LA GESTIONE CAVI CON UN ASPETTO DI PERFETTA FINITURA: questi connettori per angoli interni delle canaline portacavi (confezione da 20 unità) si combinano alle canaline StarTech.com CBMWWD3211 per unirle all'interno degli angoli nell'area di lavoro
- RESISTENZA DI LIVELLO INDUSTRIALE: realizzati in ABS robusto e indeformabile, questi connettori per canaline portacavi a gomito interno sono dotati di omologazione UL con classe di infiammabilità 94HB (combustione orizzontale) e sono inoltre autoestinguenti
- ALTRI ACCESSORI PER CANALINE: accoppiatore (CBMWWD3211C), cappuccio terminale (CBMWWD3211E), gomito laterale (CBMWWD3211L), gomito esterno (CBMWWD3211O), connettore a T (CBMWWD3211T); venduti separatamente
- SPECIFICHE TECNICHE: angolo a 90° | Larghezza connettore: 32 mm | Altezza connettore: 11 mm | Colore bianco | Omologazione UL | Classe UL 94HB | RoHS
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questi gomiti interni per canaline sono dotati di supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Caratteristiche fisiche

Norme di garanzia	2 Years
Colore	Bianco
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]

Peso prodotto 0.2 oz [5.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.7 in [16.9 cm]

Larghezza del Pacco 8.5 in [21.5 cm]

Altezza del Pacco 2.2 in [5.6 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.8 oz [108.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 20 - Connettori a gomito interno

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

