

20 Pack Cable Raceway Inside Corner Connectors for CBMWWD3211 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Inside Elbow - Plastic - UL - TAA

Productcode: CBMWWD3211I



Deze set van 20 kabelgoot binnenhoeken is geschikt voor het StarTech.com CBMWWD3211 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgoot binnenhoeken met de StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoot om twee kabelgoten in een binnenhoek van 90° met elkaar te verbinden.

Deze kabelgoot bochten zijn gemaakt van sterk, zelfdeovend én buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer deze binnenhoek met andere StarTech.com CBMWWD3211 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMWWD3211C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Het eindstuk (CBMWWD3211E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de L-connector (CBMWWD3211L) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten tegen de wand in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenhoek (CBMWWD3211O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMWWD3211T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

- GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK: Gebruik kabelgoot binnenhoeken (set van 20 stuks) met StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoten om deze in uw werkomgeving door hoeken met elkaar te verbinden
- INDUSTRIËLE STERKTE: Deze binnenbochten / kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand), zelfdovend
- ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES: Koppeling (CBMWWD3211C), eindstuk (CBMWWD3211E), L-connector (CBMWWD3211L), buitenhoek (CBMWWD3211O), T-connector (CBMWWD3211T); apart verkrijgbaar
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 90° hoek | Breedte koppeling: 32 mm | Hoogte koppeling: 11 mm | Wit | Door UL goedgekeurd | UL 94HB geclassificeerd | RoHS
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze kabelgoot binnenhoeken hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	ABS
Lengte product	1.8 in [4.5 cm]
Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.4 cm]

	Gewicht product	0.2 oz [5.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.7 in [16.9 cm]
	Package Width	8.5 in [21.5 cm]
	Package Height	2.2 in [5.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	20 - Binnenbochten
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.