

## 20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWWD3211 - 90 Degree Right Angle - Flat L Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral Elbow UL - TAA

Produkt-ID: CBMWWD3211L



Diese 20er Packung von seitlichen Kabelkanal-Winkelstücken kann mit dem StarTech.com CBMWWD3211-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Seitenwinkelstücke mit dem Kabelkanal CBMWWD3211 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander in einem 90-Grad-Winkel zu verbinden und die Länge Ihres Kabelkanals in Ihrem Büro oder Serverraum vertikal die Wand entlang zu erweitern.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungsstifem ABS hergestellten Kabelkanal-Winkelstücke sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie dieses seitliche Winkelstück mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWWD3211, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWWD3211C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMWWD3211E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMWWD3211I) (20 Packung) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das äußere Winkelstück (CBMWWD3211O) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle und führt sie in einem Winkel von 90 Grad um Ecken.

Der T-Steckverbinder (CBMWWD3211T) (20er Packung) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Seitenwinkelstücke sind TAA-konform.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

## Merkmale

- **VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK:** Verwenden Sie Kabelkanal-L-Steckverbinder (20er Packung) mit CBMWWD3211-Kabelkanälen von StarTech.com, um sie in Ihrem Arbeitsbereich in einem 90-Grad-Winkel miteinander zu verbinden.
- **INDUSTRIAL STRENGTH:** Made from sturdy warp-proof ABS, raceway/wiring duct fitting right angle L type flat connectors are UL approved, UL 94HB Flammability (Horizontal Burn) Rated, self-extinguishing
- **WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL:** Kopplung (CBMWWD3211C), Endstück (CBMWWD3211E), inneres Winkelstück (CBMWWD3211I), äußeres Winkelstück (CBMWWD3211O), T-Steckverbinder (CBMWWD3211T); separat erhältlich
- **TECHNISCHE DATEN:** 90° Winkel, Steckerbreite: 32 mm | Steckerhöhe: 11 mm | Weiß | UL-zugelassen | Brandschutzklasse UL 94HB | RoHS
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals choice for over 30 years; These lateral elbow connectors are backed for life by StarTech.com, with free 24/5 North America based multi-lingual tech support

---

### Physische Eigenschaften

Garantiebestimmungen	2 Years
Farbe	Weiß
Gehäusotyp	ABS
Produktlänge	2.6 in [6.6 cm]

Produktbreite	2.6 in [6.6 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	0.2 oz [7.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.5 in [16.4 cm]
Paketbreite	8.0 in [20.3 cm]
Pakethöhe	2.7 in [6.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [146.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	20 - Lateral Elbow Connectors
--------------------	-------------------------------

---

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.