

20 Pack Cable Raceway L Connector for CBMWWD3211 - 90 Degree Right Angle - Flat L Type - Cable Management Accessories - Channel Raceway/Wiring Duct Fitting Lateral Elbow UL - TAA

Productcode: CBMWWD3211L



Deze set van 20 kabelgoot L-connectors is geschikt voor het StarTech.com CBMWWD3211 kabelgootsysteem.

Gebruik deze kabelgoot L-connectors met de StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoot om twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar te verbinden voor een langere kabelgoot in uw kantoor of serverruimte.

Deze kabelgoot bochten zijn gemaakt van sterk, zelfblussend én buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand).

Combineer deze L-connector met andere StarTech.com CBMWWD3211 kabelgootsysteem accessoires voor een mooie afgewerkte look van uw kabelmanagementoplossing.

De koppeling (CBMWWD3211C) (set van 20 stuks) verbindt twee kabelgoten met elkaar en breidt de lengte van uw kabelgoot uit.

Het eindstuk (CBMWWD3211E) (set van 20 stuks) is een mooie afsluiting van het uiteinde van uw kabelgoot.

Met de binnenbocht (CBMWWD3211I) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de buitenbocht (CBMWWD3211O) (set van 20 stuks) kunnen twee kabelgoten in een hoek van 90° met elkaar worden verbonden.

Met de T-connector (CBMWWD3211T) (set van 20 stuks) kunnen drie kabelgoten in een T-vorm met elkaar worden verbonden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Eigenschappen

- GEEF UW KABELGOOT EEN MOOIE AFGEWERKTE LOOK: Gebruik kabelgoot T-connectors (set van 20 stuks) met StarTech.com CBMWWD3211 kabelgoten om deze in uw werkomgeving in een hoek van 90° met elkaar te verbinden
- INDUSTRIËLE STERKTE: Deze rechtshoekige L-vormige platte kabelgootkoppelingen zijn gemaakt van sterk, buigbestendig ABS en door UL goedgekeurd met een UL 94HB ontvlambaarheid (horizontale brand), zelfdovend
- ANDERE KABELGOOT ACCESSOIRES: Koppeling (CBMWWD3211C), eindstuk (CBMWWD3211E), binnenhoek (CBMWWD3211I), buitenhoek (CBMWWD3211O), T-connector (CBMWWD3211T); apart verkrijgbaar
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 90° hoek | Breedte koppeling: 32 mm | Hoogte koppeling: 11 mm | Wit | Door UL goedgekeurd | UL 94HB geclassificeerd | RoHS
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze kabelgoot L-connectors hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Wit
Type behuizing	ABS
Lengte product	2.6 in [6.6 cm]
Breedte product	2.6 in [6.6 cm]

Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	0.2 oz [7.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	8.0 in [20.3 cm]
Package Height	2.7 in [6.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	20 - L-connectors
-------------	-------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.