

20 Pack Cable Raceway Outside Corner Connectors for CBMWWD3211 - Cable Management Accessories - Channel Raceway Fitting - Wiring Duct 90 Degree Outside Elbow - UL Rated

Product ID: CBMWWD3211O



Diese 20er Packung von Kabelkanal-Außenwinkelstücken kann mit dem StarTech.com CBMWWD3211-Kabelkanalsystem verwendet werden.

Verwenden Sie diese Kabelkanal-Außenwinkelstücke mit dem Kabelkanal CBMWWD3211 von StarTech.com, um zwei Kanäle miteinander zu verbinden und im 90-Grad-Winkel in Ihrem Büro oder Serverraum um Ecken zu führen.

Diese aus robustem, selbstverlöschendem und verwindungssteifem ABS hergestellten Kabelkanalverbinder sind UL-zugelassen und haben eine Flammbarkeitsbewertung von 94HB (waagerechte Brennlage).

Kombinieren Sie diese Kopplung mit anderem Kabelkanalsystem-Zubehör für StarTech.com CBMWWD3211, um Ihrer Kabelmanagementlösung ein einheitliches Aussehen zu verleihen.

Die Kopplung (CBMWWD3211C) (20er Packung) verbindet zwei Kanäle miteinander und erweitert die Länge Ihres Kanals.

Das Endstück (CBMWWD3211E) (20er Packung) schließt das Ende des Kanals sauber ab.

Das innere Winkelstück (CBMWWD3211I) verbindet zwei Kanäle an Ecken in einem Winkel von 90 Grad.

Das seitliche Winkelstück (CBMWWD3211L) verbindet zwei Kanäle miteinander und führt sie in einem 90-Grad-Winkel an der Wand hoch.

Der T-Steckverbinder (CBMWWD3211T) verbindet drei Kanäle mit einem T-Stück.

Diese Kabelmanagement-Kanal-Außenwinkelstücke sind TAA-konform und verfügen über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Features

- VERLEIHEN SIE IHREM KABELMANAGEMENT-KANAL EINE PROFESSIONELLE OPTIK: Verwenden Sie Kabelkanal-Außenwinkelstücke (20er Packung) mit CBMWWD3211-Kabelkanälen von StarTech.com, um sie an der Innenseite von Ecken in Ihrem Arbeitsbereich miteinander zu verbinden.
- INDUSTRIAL STRENGTH: Made from sturdy warp-proof ABS, these Outside elbow cable/wiring duct connectors are UL approved and UL 94HB Flamability (Horizontal Burning) Rating, self-extinguishing
- WEITERES ZUBEHÖR FÜR KABELKANAL: Kopplung (CBMWWD3211C), Endstück (CBMWWD3211E), inneres Winkelstück (CBMWWD3211I), seitliches Winkelstück (CBMWWD3211L), T-Steckverbinder (CBMWWD3211T); separat erhältlich
- TECHNICAL SPECIFICATIONS: 90° Angle | Connector Width: 1.26" (32mm) | Connector Height: 0.43" (11mm) | White | UL approved | UL 94HB rated | RoHS
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals choice for over 30 years; These raceway outside elbows are backed for life by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Physische Eigenschaften	Warranty	2 Years
	Farbe	White
	Gehäusetyp	ABS
	Produktlänge	1.3 in [32.44 mm]
	Produktbreite	1.3 in [32.56 mm]
	Produkthöhe	1.3 in [33.84 mm]
	Produktgewicht	0.1 oz [4 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	7.2 in [1.8 cm]
	Package Width	8.9 in [2.3 cm]
	Package Height	1.8 in [45 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [100 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	Outside Elbow Connectors

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

