

20 Pack Cable Raceway T Connector for CBMWWD3211 - Cable Management
Accessories - 3 Way Raceway Fitting Connectors - T Type Connector - Wiring Duct Tee
Connector - UL Rated - TAA

Produkt ID: CBMWWD3211T



Detta 20-pack med T-stag för rännor fungerar med StarTech.com CBMWWD3211 rännsystem.

Använd dessa T-stag till kabelrännor med StarTech.com CBMWWD3211 rännor för att koppla ihop tre av dem och skapa en rätvinklig T-gren på ditt kontor eller serverrum.

Dessa anslutningar till ledningskanaler är tillverkade av robust självsläckande ABS, är även kröksäkra och UL-godkända med 94 HB-antändlighetsklass (horisontell bränning).

Kombinera denna kopplare med andra StarTech.com CBMWWD3211 tillbehör till rännsystem för att ge din kabelhantering en färdig look.

Kopplaren (CBMWWD3211C) (20-pack) sammankopplar två rännor och förlänger din ränna.

Ändstycket (CBMWWD3211E) (20-pack) stänger rännans ände.

Innerskenan (CBMWWD3211I) sammankopplar två rännor i hörn i 90 graders vinkel.

Hörnskenan (CBMWWD3211L) sammankopplar två rännor och leder dem uppför väggen i 90 graders vinkel.

Ytterskenan (CBMWWD3211O) (20-pack) sammankopplar två rännor tillsammans runt hörnen i 90 graders vinkel.

Dessa ytterskenor till kabelrännor är TAA-kompatibla. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Protects cables from damage while neatly routing them in your office or server room

Funktioner

- **GE DIN KABELHANTERINGSRÄNNA EN FÄRDIG LOOK:** Använd T-anslutningar till kabelrännor (20-pack) för att koppla ihop tre StarTech.com CBMWWD3211 rännor och skapa en rätvinklig T-gren i ditt arbetsområde
- **INDUSTRIELL STYRKA:** Dessa T-anslutningar är tillverkade av robust kröksäkert ABS och är UL-godkända med UL 94HB-antändlighetsklass (horisontellt brinnande), självsläckande
- **ANDRA RÄNNTILLBEHÖR:** Kopplare (CBMWWD3211C), ändstycke (CBMWWD3211E), innerskena (CBMWWD3211I), hörnskena (CBMWWD3211L), yterskena (CBMWWD3211O); säljs separat
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 90° vinkel | Anslutningsbredd: 32 mm | Anslutningshöjd: 11 mm | Vit | UL-godkänd | UL 94HB-klassad | RoHS
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Dessa T-anslutningar för ledningskanaler stöds under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis flerspråkigt teknisk support dygnet runt.

Utseende

Garantipolicy	2 Years
Färg	Vit
Kabinettyp	ABS
Produktlängd	2.6 in [6.6 cm]
Produktbredd	3.8 in [9.7 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.3 oz [8.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.5 in [19.0 cm]
Package Width	10.4 in [26.5 cm]
Paketets höjd	2.8 in [7.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.3 oz [178.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	20 - T-anslutningar
-----------------	---------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.