

Kabelbinder 250x4 mm - Selbstsichernde Nylon-Kabelbinder mit Gebogener Spitze, Bündeldurchmesser bis zum 68 mm , 22 kg Zugfestigkeit, 94V-2/UL, 1000 Stück - Schwarz

Produkt-ID: CBMZT10BK



Mit diesen extra großen Kabelbindern können Sie bequem mehrere Kabel bündeln und sichern, um sie zu verlegen und zu organisieren. 1000 schwarze Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie immer genügend zur Hand haben.

Diese Kabelbinder aus Kunststoff haben eine Länge von 25 cm und sichern Kabelbündel bis zu einem Durchmesser von 68 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzwerkkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz.

Aus strapazierfähigem Nylon 66 Material gefertigt, sind diese Kabelbinder robust und doch flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um ein Gewicht von bis zu 22 kg zu tragen und sind nach UL94 V-2 feuerbeständig, UL-geprüft sowie CE- und Lloyd's Register-zertifiziert.

Um jeder Anwendung gerecht zu werden, bietet StarTech.com eine große Auswahl an diesen Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben an:

100 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4B)

100 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4N)

1000 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4BK)

1000 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4NK)

100 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6B)

100 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6N)

1000 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6BK)

1000 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6NK)

100 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8B)

100 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8N)

1000 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8BK)

1000 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8NK)

100 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10B)

100 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10N)

1000 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10BK)

1000 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10NK)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **1000 STÜCK KABELBINDER:** Ordnen Sie Kabel mit 25 cm langen Schwarzen Kabelbindern, für Bündeldurchmesser bis zum 68 mm, mit gebogener Spitze; werkzeuglose Installation; UL Dateinummer: E97527
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Diese robusten, jedoch flexiblen, verstellbaren Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon 66 Material sind für ein Gewicht von bis zu 22,7 kg getestet und entsprechen der Brandschutzklasse UL94 V-2
- **WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTLICH:** Erhältlich in 10 cm für 22 mm Bündeldurchmesser | 15 cm für 39 mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 55 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß
- **ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT:** Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 | UL geprüft | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA-konform
- **UNORDNUNG REDUZIEREN:** Diese extragroßen Kabelbinder aus Kunststoff sind einfach zu

installieren und festzuziehen . Sie sind ideal, um Ihren Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro neu zu organisieren

**Physische
Eigenschaften**

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Nylon 66
Produktlänge	9.8 in [25.0 cm]
Produktbreite	0.2 in [0.5 cm]
Produkthöhe	0.1 in [0.2 cm]
Produktgewicht	0.1 oz [1.8 g]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1000
Paketlänge	14.2 in [36.0 cm]
Paketbreite	16.5 in [42.0 cm]
Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 lb [2.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1000 - Kabelbinder

**Garantieinformatio
nen**

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

