

25 cm Kabelbinder - 4 mm breit, 68 mm Bündeldurchmesser, 22 kg Zugfestigkeit, selbstsichernde Nylon-Kabelbinder mit gebogener Spitze, 94V-2/UL geprüft, weiß, 1000 Stück

Produkt-ID: CBMZT10NK



Mit diesen extra großen Kabelbindern können Sie bequem mehrere Kabel bündeln und sichern, um sie zu verlegen und zu organisieren. 1000 weiße Kabelbinder sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie immer genügend zur Hand haben.

Diese Kabelbinder aus Kunststoff haben eine Länge von 25 cm und sichern Kabelbündel bis zu einem Durchmesser von 68 mm. Sie sind schnell und einfach zu installieren oder zu entfernen, mit einstellbarer Spannung und einem einfachen einteiligen Design - perfekt für die Organisation von Netzkabeln, Stromkabeln oder anderen Kabeln an Ihrem Heim- oder Büroarbeitsplatz.

Aus strapazierfähigem Nylon 66 Material gefertigt, sind diese Kabelbinder robust und doch flexibel. Sie wurden rigoros getestet, um ein Gewicht von bis zu 22 kg zu tragen und sind nach UL94 V-2 feuerbeständig, UL-geprüft sowie CE- und Lloyd's Register-zertifiziert.

Um jeder Anwendung gerecht zu werden, bietet StarTech.com eine große Auswahl an diesen Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben an:

100 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4B)

100 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4N)

1000 Stück - 10 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT4BK)

1000 Stück - 10 cm weiße Kabelbinder (CBMZT4NK)

100 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6B)

100 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6N)

1000 Stück - 15 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT6BK)

1000 Stück - 15 cm weiße Kabelbinder (CBMZT6NK)

100 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8B)

100 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8N)

1000 Stück - 20 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT8BK)

1000 Stück - 20 cm weiße Kabelbinder (CBMZT8NK)

100 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10B)

100 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10N)

1000 Stück - 25 cm schwarze Kabelbinder (CBMZT10BK)

1000 Stück - 25 cm weiße Kabelbinder (CBMZT10NK)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **PACKUNGENSINHALT:** 1000 KABELBINDER: Halten Sie Ihre Kabel mit diesen 25 cm weißen Kabelbindern mit gebogener Spitze und mit 68 mm Bündeldurchmesser organisiert; werkzeuglose Installation; UL File Number: E97527
- **INDUSTRIELLE STÄRKE:** Diese robusten, jedoch flexiblen, verstellbaren Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon 66-Material sind für ein Gewicht von bis zu 22 kg getestet und entsprechen der Brandschutzklasse UL94 V-2
- **WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTlich:** Erhältlich in 10 cm für 22 mm Bündeldurchmesser | 15 cm für 39 mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 55 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß
- **ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT:** Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 | UL geprüft | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA-konform
- **WEITERE GRÖSSEN ERHÄLTlich:** Erhältlich in 10 cm für 22 mm Bündeldurchmesser | 15 cm für 39

mm Bündeldurchmesser | 20 cm für 55 mm Bündeldurchmesser | Schwarz oder Weiß

Physische
Eigenschaften

Garantiebestimmungen 2 Years

Farbe Weiß

Gehäusotyp Nylon 66

Produktlänge 9.8 in [25.0 cm]

Produktbreite 0.2 in [0.5 cm]

Produkthöhe 0.1 in [0.2 cm]

Produktgewicht 0.1 oz [1.8 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge 1000

Paketlänge 9.4 in [23.9 cm]

Paketbreite 12.1 in [30.8 cm]

Pakethöhe 3.9 in [10.0 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.9 lb [1.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1000 - Kabelbinder

Garantieinformatio
nen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.