

10 cm Zwarte Kabelbinders - 2 mm Breed, 22 mm Bundeldiameter, 8 kg Treksterkte - Zelfsluitende Snelbinders uit Nylon met Gebogen Punt, 94V-2/UL Listed, 100 stuks

Productcode: CBMZT4B



Deze extra-small kabelbinders zijn handig om meerdere kabels te bundelen en beveiligen. Met deze set van 100 zwarte tyraps, heeft u er steeds voldoende bij de hand als u kabels over een langere afstand wil aanleggen en organiseren.

Deze kabelbinders uit kunststof zijn 10 cm lang en geschikt voor kabelbundels met een diameter tot 22 mm. Ze bestaan uit één stuk en kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd of verwijderd, met instelbare spanning - perfect voor het organiseren en aanleggen van netwerk-, voedings-, of andere kabels bij u thuis of op kantoor.

Deze sterke en flexibele tyraps zijn gemaakt van duurzaam nylon 66 en zijn rigoureus getest om een gewicht van maximaal 8 kg te ondersteunen. Ze zijn ook UL Approved met UL94 V-2 brandbestendigheid rating en CE & Lloyd's Register gecertificeerd.

StarTech.com biedt diverse kabelbinders aan in verschillende lengtes en kleuren voor een brede waaier aan toepassingen:

Set van 100 Stuks - 10 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT4B)

Set van 100 Stuks - 10 cm Witte Kabelbinders (CBMZT4N)

Set van 1000 Stuks - 10 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT4BK)

Set van 1000 Stuks - 10 cm Witte Kabelbinders (CBMZT4NK)

Set van 100 Stuks - 15 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT6B)

Set van 100 Stuks- 15 cm Witte Kabelbinders (CBMZT6N)

Set van 1000 Stuks - 15 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT6BK)

Set van 1000 Stuks - 15 cm Witte Kabelbinders (CBMZT6NK)

Set van 100 Stuks- 20 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT8B)

Set van 100 Stuks - 20 cm Witte Kabelbinders (CBMZT8N)

Set van 1000 Stuks- 20 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT8BK)

Set van 1000 Stuks - 20 cm Witte Kabelbinders (CBMZT8NK)

Set van 100 Stuks - 25 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT10B)

Set van 100 Stuks - 25 cm Witte Kabelbinders (CBMZT10N)

Set van 1000 Stuks - 25 cm Zwarte Kabelbinders (CBMZT10BK)

Set van 1000 Stuks - 25 cm Witte Kabelbinders (CBMZT10NK)

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **100 STUKS KABELBINDERS:** Houd kabels met kabelbundeldiameter tot 22 mm georganiseerd met deze zwarte trekbandjes van 10 cm; Installatie zonder gereedschap; UL File Number: E97527
- **INDUSTRIËLE STERKTE:** Gemaakt van duurzaam UL-Listed Nylon 66 materiaal; Deze stevige en instelbare tie wraps werden getest om gewicht tot 8 kg te ondersteunen; UL94 V-2 brandbestendigheid tot 85C
- **VERSCHILLENDE LENGTES:** Snelbinders zijn ook verkrijgbaar in lengte 10 cm voor bundeldiameter 22 mm | lengte 15 cm voor bundeldiameter 39 mm | lengte 20 cm voor bundeldiameter 55 mm | lengte 25 cm voor bundeldiameter 68 mm | Zwart of Wit
- **BETROUWBARE VEILIGHEID:** 94V-2 Brandbestendigheid | UL Approved | CE | Lloyd's Register Certified | RoHS | TAA Compliant
- **MINDER KABELWARBOEL:** Deze extra-small plastieken tyraps zijn makkelijk te installeren en aan te spannen. Ideaal voor het reorganiseren van uw werkplek thuis of op kantoor; 2 jarige Garantie van

StarTech.com

Fysieke eigenschappen

Garantiebeleid	2 Years
Kleur	Zwart
Type behuizing	Nylon 66
Lengte product	3.9 in [10.0 cm]
Breedte product	0.1 in [2.5 mm]
Hoogte product	0.0 in [1.0 mm]
Gewicht product	0.0 oz [0.2 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	100
Lengte Verpakking	4.7 in [12.0 cm]
Package Width	4.4 in [11.3 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	100 - Kabelbinders
-------------	--------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.